

Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 160 kg

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.

Utförande:

Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.

Beställningsinformation:

Säljs parvis.

Anmärkning:

För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen ungefär lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Spärr i stängt läge. Tack vare spaken är det lätt att ta ut lådan och ta av den från styrningen. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Den angivna bärförmågan gäller det maximala värdet vid 80 000 cykler.

Vid horisontell montering är bärförmågan 75 % lägre.

Passar för skenavstånd upp till 1 000 mm.

Temperaturområde:

-20 °C - +70 °C.

Fördelar:

Spärr i stängt läge
Snabb isärkoppling fram
Passar för flat montering

Teleskopskenor i stål för montering på sidan, helt utdragbara, bärförmåga upp till 160 kg

Artikelöversikt
