


Spärregel av rostfritt stål med sexkant

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Produktbeskrivning:

Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in, så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.

Material:

Regel 1.4308.
Gängad hylsa och låsstift 1.4305.
Tryckfjäder 1.4310.
Regellock av termoplast PA.

Utförande:

Gängad hylsa, tryckfjäder och regel blank.

Låsstift slipat och blankt.

Regellock i olika färger:

- svartgrå RAL 7021.
- orange RAL 2004.
- rapsgul RAL 1021.
- signalröd RAL 3020.
- grön RAL 6032.
- trafikblå RAL 5017.
- ljusgrå RAL 7035.

Fördelar:

När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in.
Alternativ med färgade regellock av plast.
Hylsa med sexkant används som monteringshjälp.

På begäran:

Specialutföranden.

Tillbehör:


Fästdelar K0638.
Positioneringsbussning K1290, K1839, K1840.

Ritningsinformation:

Form A: utan regellock, utan låsmutter
Form B: utan regellock, med låsmutter
Form C: med regellock, utan låsmutter
Form D: med regellock, med låsmutter

Spärregel av rostfritt stål med sexkant

Ritningar



Artikelöversikt

Spärreglar

Beställningsnr.	Form	Färg komponent	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N
K1680.1040410	A	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	-	8	14
K1680.1040510	A	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	-	8	14
K1680.1040610	A	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	-	8	14
K1680.10404101	A	-	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	-	8	14
K1680.10405101	A	-	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	-	8	14
K1680.10406101	A	-	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	-	8	14
K1680.1040512	A	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	-	8	15
K1680.1040612	A	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	-	8	15
K1680.1040812	A	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	-	8	15
K1680.10405121	A	-	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	-	8	15
K1680.10406121	A	-	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	-	8	15
K1680.10408121	A	-	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	-	8	15
K1680.1040616	A	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	-	15	35
K1680.1040816	A	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	-	15	35
K1680.1041016	A	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	-	15	35
K1680.10406161	A	-	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	-	15	35
K1680.10408161	A	-	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	-	15	35
K1680.10410161	A	-	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	-	15	35
K1680.1040820	A	-	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	-	20	60
K1680.1041020	A	-	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	-	20	60
K1680.1041220	A	-	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	-	20	60
K1680.10408201	A	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	-	20	60
K1680.10410201	A	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	-	20	60
K1680.10412201	A	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	-	20	60
K1680.1050410	B	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
K1680.1050510	B	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1050610	B	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
K1680.10504101	B	-	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
K1680.10505101	B	-	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
K1680.10506101	B	-	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1050512	B	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1050612	B	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1050812	B	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
K1680.10505121	B	-	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
K1680.10506121	B	-	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
K1680.10508121	B	-	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1050616	B	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1050816	B	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1051016	B	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35
K1680.10506161	B	-	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
K1680.10508161	B	-	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
K1680.10510161	B	-	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35

Spärregel av rostfritt stål med sexkant

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg komponent	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N
K1680.1050820	B	-	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1051020	B	-	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1051220	B	-	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60
K1680.10508201	B	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
K1680.10510201	B	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60
K1680.10512201	B	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60
K1680.1060410	C	svartgrå RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.1060510	C	svartgrå RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.1060610	C	svartgrå RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.10604101	C	svartgrå RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.10605101	C	svartgrå RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.10606101	C	svartgrå RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.1060512	C	svartgrå RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.1060612	C	svartgrå RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.1060812	C	svartgrå RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.10605121	C	svartgrå RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.10606121	C	svartgrå RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.10608121	C	svartgrå RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.1060616	C	svartgrå RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.1060816	C	svartgrå RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.1061016	C	svartgrå RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.10606161	C	svartgrå RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.10608161	C	svartgrå RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.10610161	C	svartgrå RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.1060820	C	svartgrå RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.1061020	C	svartgrå RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.1061220	C	svartgrå RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.10608201	C	svartgrå RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.10610201	C	svartgrå RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.10612201	C	svartgrå RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.10604102	C	ren orange RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.10605102	C	ren orange RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.10606102	C	ren orange RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.106041012	C	ren orange RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.106051012	C	ren orange RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.106061012	C	ren orange RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.10605122	C	ren orange RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.10606122	C	ren orange RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.10608122	C	ren orange RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.106051212	C	ren orange RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.106061212	C	ren orange RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.106081212	C	ren orange RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.10606162	C	ren orange RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.10608162	C	ren orange RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.10610162	C	ren orange RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.106061612	C	ren orange RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.106081612	C	ren orange RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.106101612	C	ren orange RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.10608202	C	ren orange RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.10610202	C	ren orange RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.10612202	C	ren orange RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.106082012	C	ren orange RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.106102012	C	ren orange RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.106122012	C	ren orange RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.106041016	C	rapsgul RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.106051016	C	rapsgul RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.106061016	C	rapsgul RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.1060410116	C	rapsgul RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.1060510116	C	rapsgul RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.1060610116	C	rapsgul RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.106051216	C	rapsgul RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15

Spärregel av rostfritt stål med sexkant

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg komponent	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N
K1680.106061216	C	rapsgul RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.106081216	C	rapsgul RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.1060512116	C	rapsgul RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.1060612116	C	rapsgul RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.1060812116	C	rapsgul RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.106061616	C	rapsgul RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.106081616	C	rapsgul RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.106101616	C	rapsgul RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.1060616116	C	rapsgul RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.1060816116	C	rapsgul RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.1061016116	C	rapsgul RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.106082016	C	rapsgul RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.106102016	C	rapsgul RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.106122016	C	rapsgul RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.1060820116	C	rapsgul RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.1061020116	C	rapsgul RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.1061220116	C	rapsgul RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.106041084	C	trafikrött RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.106051084	C	trafikrött RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.106061084	C	trafikrött RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.1060410184	C	trafikrött RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.1060510184	C	trafikrött RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.1060610184	C	trafikrött RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.106051284	C	trafikrött RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.106061284	C	trafikrött RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.106081284	C	trafikrött RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.1060512184	C	trafikrött RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.1060612184	C	trafikrött RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.1060812184	C	trafikrött RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.106061684	C	trafikrött RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.106081684	C	trafikrött RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.106101684	C	trafikrött RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.1060616184	C	trafikrött RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.1060816184	C	trafikrött RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.1061016184	C	trafikrött RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.106082084	C	trafikrött RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.106102084	C	trafikrött RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.106122084	C	trafikrött RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.1060820184	C	trafikrött RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.1061020184	C	trafikrött RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.1061220184	C	trafikrött RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.106041086	C	signalgrön RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.106051086	C	signalgrön RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.106061086	C	signalgrön RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.1060410186	C	signalgrön RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.1060510186	C	signalgrön RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.1060610186	C	signalgrön RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.106051286	C	signalgrön RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.106061286	C	signalgrön RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.106081286	C	signalgrön RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.1060512186	C	signalgrön RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.1060612186	C	signalgrön RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.1060812186	C	signalgrön RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.106061686	C	signalgrön RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.106081686	C	signalgrön RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.106101686	C	signalgrön RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.1060616186	C	signalgrön RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.1060816186	C	signalgrön RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.1061016186	C	signalgrön RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.106082086	C	signalgrön RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.106102086	C	signalgrön RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60

Spärregel av rostfritt stål med sexkant

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg komponent	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N
K1680.106122086	C	signalgrön RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.1060820186	C	signalgrön RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.1061020186	C	signalgrön RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.1061220186	C	signalgrön RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.106041087	C	trafikblå RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.106051087	C	trafikblå RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.106061087	C	trafikblå RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.1060410187	C	trafikblå RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.1060510187	C	trafikblå RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.1060610187	C	trafikblå RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.106051287	C	trafikblå RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.106061287	C	trafikblå RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.106081287	C	trafikblå RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.1060512187	C	trafikblå RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.1060612187	C	trafikblå RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.1060812187	C	trafikblå RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.106061687	C	trafikblå RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.106081687	C	trafikblå RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.106101687	C	trafikblå RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.1060616187	C	trafikblå RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.1060816187	C	trafikblå RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.1061016187	C	trafikblå RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.106082087	C	trafikblå RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.106102087	C	trafikblå RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.106122087	C	trafikblå RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.1060820187	C	trafikblå RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.1061020187	C	trafikblå RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.1061220187	C	trafikblå RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.106041088	C	ljusgrå RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.106051088	C	ljusgrå RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.106061088	C	ljusgrå RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.1060410188	C	ljusgrå RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1680.1060510188	C	ljusgrå RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1680.1060610188	C	ljusgrå RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1680.106051288	C	ljusgrå RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.106061288	C	ljusgrå RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.106081288	C	ljusgrå RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.1060512188	C	ljusgrå RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1680.1060612188	C	ljusgrå RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1680.1060812188	C	ljusgrå RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1680.106061688	C	ljusgrå RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.106081688	C	ljusgrå RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.106101688	C	ljusgrå RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.1060616188	C	ljusgrå RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1680.1060816188	C	ljusgrå RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1680.1061016188	C	ljusgrå RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1680.106082088	C	ljusgrå RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.106102088	C	ljusgrå RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.106122088	C	ljusgrå RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.1060820188	C	ljusgrå RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1680.1061020188	C	ljusgrå RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1680.1061220188	C	ljusgrå RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1680.1070410	D	svartgrå RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510	D	svartgrå RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610	D	svartgrå RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.10704101	D	svartgrå RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.10705101	D	svartgrå RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.10706101	D	svartgrå RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070512	D	svartgrå RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612	D	svartgrå RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812	D	svartgrå RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15

Spärregel av rostfritt stål med sexkant

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg komponent	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N
K1680.10705121	D	svartgrå RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.10706121	D	svartgrå RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.10708121	D	svartgrå RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070616	D	svartgrå RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816	D	svartgrå RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016	D	svartgrå RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.10706161	D	svartgrå RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.10708161	D	svartgrå RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.10710161	D	svartgrå RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070820	D	svartgrå RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020	D	svartgrå RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220	D	svartgrå RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.10708201	D	svartgrå RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.10710201	D	svartgrå RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.10712201	D	svartgrå RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.10704102	D	ren orange RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.10705102	D	ren orange RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.10706102	D	ren orange RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107041012	D	ren orange RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051012	D	ren orange RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061012	D	ren orange RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.10705122	D	ren orange RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.10706122	D	ren orange RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.10708122	D	ren orange RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107051212	D	ren orange RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061212	D	ren orange RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081212	D	ren orange RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.10706162	D	ren orange RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.10708162	D	ren orange RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.10710162	D	ren orange RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107061612	D	ren orange RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081612	D	ren orange RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101612	D	ren orange RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.10708202	D	ren orange RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.10710202	D	ren orange RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.10712202	D	ren orange RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107082012	D	ren orange RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102012	D	ren orange RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122012	D	ren orange RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041016	D	rapsgul RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051016	D	rapsgul RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061016	D	rapsgul RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410116	D	rapsgul RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510116	D	rapsgul RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610116	D	rapsgul RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051216	D	rapsgul RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061216	D	rapsgul RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081216	D	rapsgul RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512116	D	rapsgul RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612116	D	rapsgul RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812116	D	rapsgul RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061616	D	rapsgul RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081616	D	rapsgul RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101616	D	rapsgul RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616116	D	rapsgul RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816116	D	rapsgul RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016116	D	rapsgul RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082016	D	rapsgul RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102016	D	rapsgul RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122016	D	rapsgul RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820116	D	rapsgul RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60

Spärregel av rostfritt stål med sexkant

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg komponent	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N
K1680.1071020116	D	rapsgul RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220116	D	rapsgul RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041084	D	trafikrött RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051084	D	trafikrött RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061084	D	trafikrött RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410184	D	trafikrött RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510184	D	trafikrött RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610184	D	trafikrött RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051284	D	trafikrött RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061284	D	trafikrött RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081284	D	trafikrött RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512184	D	trafikrött RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612184	D	trafikrött RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812184	D	trafikrött RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061684	D	trafikrött RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081684	D	trafikrött RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101684	D	trafikrött RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616184	D	trafikrött RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816184	D	trafikrött RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016184	D	trafikrött RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082084	D	trafikrött RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102084	D	trafikrött RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122084	D	trafikrött RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820184	D	trafikrött RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020184	D	trafikrött RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220184	D	trafikrött RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041086	D	signalgrön RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051086	D	signalgrön RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061086	D	signalgrön RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410186	D	signalgrön RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510186	D	signalgrön RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610186	D	signalgrön RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051286	D	signalgrön RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061286	D	signalgrön RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081286	D	signalgrön RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512186	D	signalgrön RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612186	D	signalgrön RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812186	D	signalgrön RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061686	D	signalgrön RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081686	D	signalgrön RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101686	D	signalgrön RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616186	D	signalgrön RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816186	D	signalgrön RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016186	D	signalgrön RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082086	D	signalgrön RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102086	D	signalgrön RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122086	D	signalgrön RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820186	D	signalgrön RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020186	D	signalgrön RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220186	D	signalgrön RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041087	D	trafikblå RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051087	D	trafikblå RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061087	D	trafikblå RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410187	D	trafikblå RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510187	D	trafikblå RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610187	D	trafikblå RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051287	D	trafikblå RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061287	D	trafikblå RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081287	D	trafikblå RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512187	D	trafikblå RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612187	D	trafikblå RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15

Spärregel av rostfritt stål med sexkant

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg komponent	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N
K1680.1070812187	D	trafikblå RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061687	D	trafikblå RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081687	D	trafikblå RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101687	D	trafikblå RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616187	D	trafikblå RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816187	D	trafikblå RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016187	D	trafikblå RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082087	D	trafikblå RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102087	D	trafikblå RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122087	D	trafikblå RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820187	D	trafikblå RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020187	D	trafikblå RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220187	D	trafikblå RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.107041088	D	ljusgrå RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.107051088	D	ljusgrå RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.107061088	D	ljusgrå RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1070410188	D	ljusgrå RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1680.1070510188	D	ljusgrå RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1070610188	D	ljusgrå RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1680.107051288	D	ljusgrå RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.107061288	D	ljusgrå RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.107081288	D	ljusgrå RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1070512188	D	ljusgrå RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1070612188	D	ljusgrå RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1070812188	D	ljusgrå RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1680.107061688	D	ljusgrå RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.107081688	D	ljusgrå RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.107101688	D	ljusgrå RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1070616188	D	ljusgrå RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1070816188	D	ljusgrå RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1071016188	D	ljusgrå RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1680.107082088	D	ljusgrå RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.107102088	D	ljusgrå RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.107122088	D	ljusgrå RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1680.1070820188	D	ljusgrå RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1071020188	D	ljusgrå RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1071220188	D	ljusgrå RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60