


## Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Roterande handtag och axeldel av stål.


#### Utförande:

Roterande handtag och axeldel förzinkade och blåkromaterade.

#### Anmärkning:

På de roterande handtagen med  $D1=25$  mm och 32 mm är gänglängden  $L2$  kortare än vad som anges i DIN 98. De roterande handtagen passar till handrattar DIN 950.

### Ritningar



### Artikelöversikt

#### Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål

Beställningsnr.	Gängtyp	D	D1	D4	D6	L	L1	L3	L4	SW
K0168.0616055	yttergånga	M6	16	10	14	11	54,5	5,5	5	3
K0168.0820067	yttergånga	M8	20	13	18	13	67	6	6	4
K0168.1025083	yttergånga	M10	25	16	21	13	83	8	6,5	5
K0168.1232105	yttergånga	M12	32	20	26	16	105,5	10,5	8	6
K0168.1636117	yttergånga	M16	36	22	29	26	117	11	9	8