

# Greppstänger, Form A

Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning


### Material:

Knoppar av duroplast PF 31.  
Stång av stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.

### Utförande:

Duroplast svart, höglanspolerad.  
Stål brunerat eller blankt rostfritt stål.

## Ritningar



## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.208X35	stål	A	8	M6	20	35	9	18
K0179.208X50	stål	A	8	M6	20	50	9	18
K0179.208X65	stål	A	8	M6	20	65	9	18
K0179.210X50	stål	A	10	M8	25	50	13	23
K0179.210X65	stål	A	10	M8	25	65	13	23
K0179.210X80	stål	A	10	M8	25	80	13	23
K0179.210X100	stål	A	10	M8	25	100	13	23
K0179.212X65	stål	A	12	M10	32	65	15	29
K0179.212X80	stål	A	12	M10	32	80	15	29
K0179.212X100	stål	A	12	M10	32	100	15	29
K0179.212X125	stål	A	12	M10	32	125	15	29
K0179.214X80	stål	A	14	M12	36	80	16	33
K0179.214X100	stål	A	14	M12	36	100	16	33
K0179.214X125	stål	A	14	M12	36	125	16	33
K0179.214X160	stål	A	14	M12	36	160	16	33
K0179.1208X35	rostfritt stål	A	8	M6	20	35	9	18
K0179.1208X50	rostfritt stål	A	8	M6	20	50	9	18
K0179.1208X65	rostfritt stål	A	8	M6	20	65	9	18
K0179.1210X50	rostfritt stål	A	10	M8	25	50	13	23
K0179.1210X65	rostfritt stål	A	10	M8	25	65	13	23
K0179.1210X80	rostfritt stål	A	10	M8	25	80	13	23
K0179.1210X100	rostfritt stål	A	10	M8	25	100	13	23
K0179.1212X65	rostfritt stål	A	12	M10	32	65	15	29
K0179.1212X80	rostfritt stål	A	12	M10	32	80	15	29
K0179.1212X100	rostfritt stål	A	12	M10	32	100	15	29
K0179.1212X125	rostfritt stål	A	12	M10	32	125	15	29
K0179.1214X80	rostfritt stål	A	14	M12	36	80	16	33
K0179.1214X100	rostfritt stål	A	14	M12	36	100	16	33
K0179.1214X125	rostfritt stål	A	14	M12	36	125	16	33
K0179.1214X160	rostfritt stål	A	14	M12	36	160	16	33

