

Båghandtag i massiv plast

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Glaskuleförstärkt termoplast.

Utförande:

Mattsvalt.

Anmärkning:

Ergonomiska och funktionella båghandtag med en temperaturreståndighet på -50 °C till +130 °C.

Levereras med cylinderskruvar DIN 912 i svart, muttrar DIN 934 och brickor DIN 125, förzinkade samt täcklock.

Utförandena K0192.110006 och K0192.112006 levereras utan täcklock.

Montage:

Från manöversidan.

Ritningsinformation:

Form A: utan täcklock

Form B: med täcklock

1) Täcklock

Artikelöversikt

Båghandtag

Beställningsnr.	Form	Utförande	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Bärförmåga N
K0192.110006	A	utan täcklock	100	27	22	7	11	38	29	5	130	79	M6x25	600
K0192.112006	A	utan täcklock	120	29	23	7	11	38	29	8	150	91	M6x25	600
K0192.212008	B	med täcklock	120	33	22	9	14	51	36	5	153	87	M8x30	1000
K0192.214008	B	med täcklock	140	38	26	9,5	15	59	42	6	178	101	M8x30	1000