

## Spårmutterar insvängbara Typ B

Artikelbeskrivning/produktbilder




### Beskrivning

**Material:**  
Stål.

**Utförande:**  
Förzinkat.

**Anmärkning:**  
Spårmuttern svängs in i profilspåret och kan därför även användas i redan befintliga system.

### Ritningar



### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Spårbredd	B	B1	D	H	H2	L
K1026.0804	8	11,6	7,9	M4	4,6	1	16
K1026.0805	8	11,6	7,9	M5	4,6	1	16
K1026.0806	8	11,6	7,9	M6	4,6	1	16
K1026.0808	8	11,6	7,9	M8	4,6	1	16
K1026.1004	10	14	9,9	M4	5,2	1,5	19
K1026.1005	10	14	9,9	M5	5,2	1,5	19
K1026.1006	10	14	9,9	M6	5,2	1,5	19
K1026.1008	10	14	9,9	M8	5,2	1,5	19