

Spårmutterar insvängbara med fjäder, Typ B

Artikelbeskrivning/produktbilder




Beskrivning

Material:
Stål.

Utförande:
Förzinkat.

Anmärkning:
Spårmuttern svängs in i profilspåret och kan därför även användas i redan befintliga system. Genom fjädern kan spårmuttern fixeras på valfritt ställe i profilspåret.

Ritningar



Artikelöversikt

Spårmutterar, insvängbara med fjäder, Typ B

| Beställningsnr. | Spårbredd | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | R |
|-----------------|-----------|------|-----|----|-----|------|-----|----|---|
| K1027.0804 | 8 | 11,6 | 7,9 | M4 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 |
| K1027.0805 | 8 | 11,6 | 7,9 | M5 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 |
| K1027.0806 | 8 | 11,6 | 7,9 | M6 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 |
| K1027.0808 | 8 | 11,6 | 7,9 | M8 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 |
| K1027.1004 | 10 | 14 | 9,9 | M4 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 |
| K1027.1005 | 10 | 14 | 9,9 | M5 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 |
| K1027.1006 | 10 | 14 | 9,9 | M6 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 |
| K1027.1008 | 10 | 14 | 9,9 | M8 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 |