

Ovala bygelhandtag i aluminium

Artikelbeskrivning/produktbilder

19"




Beskrivning

Material:
Oval aluminiumprofil.

Utförande:
Matterad yta anodiserad i naturfärg eller svart.

Ritningar



Artikelöversikt

Bygelhandtag, ovala

Beställningsnr.	Färg grundkropp	A	B	D	H	L	Bärförmåga N
K0202.055051	svart	55	12	M5	40	63	500
K0202.088051	svart	88	12	M5	40	96	500
K0202.100051	svart	100	12	M5	40	108	500
K0202.120051	svart	120	12	M5	40	128	500
K0202.180051	svart	180	12	M5	40	188	500
K0202.200051	svart	200	12	M5	40	208	500
K0202.235051	svart	235	12	M5	40	243	500
K0202.250051	svart	250	12	M5	40	258	500
K0202.055053	natur	55	12	M5	40	63	500
K0202.088053	natur	88	12	M5	40	96	500
K0202.100053	natur	100	12	M5	40	108	500
K0202.120053	natur	120	12	M5	40	128	500
K0202.180053	natur	180	12	M5	40	188	500
K0202.200053	natur	200	12	M5	40	208	500

Ovala bygelhandtag i aluminium

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	A	B	D	H	L	Bärförmåga N
K0202.235053	natur	235	12	M5	40	243	500
K0202.250053	natur	250	12	M5	40	258	500