

## Ovala bygelhandtag i aluminium

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Oval aluminiumprofil EN AW-6060.

#### Utförande:

Svart eller rubinröd RAL 3003 pulverlackerat, anodiserat i naturfärg eller blankt och planslipat.


#### Anmärkning:

Dessa bygelhandtag är mycket stabila och kan även användas där det krävs robust hantering. Det blanka, planslipade utförandet kan lackeras eller ytbehandlas efter monteringen.

#### Montage:

Från baksidan.

### Ritningar



### Artikelöversikt

#### Bygelhandtag, ovala

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	A	B	B1	D	H	L	T	Bärförmåga N
K0204.10001	svart	pulverbelagd	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K0204.11201	svart	pulverbelagd	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K0204.1120108	svart	pulverbelagd	112	25	17	M8	55	129	14	1000
K0204.12001	svart	pulverbelagd	120	21	13	M6	50	133	12	1000
K0204.1200108	svart	pulverbelagd	120	25	17	M8	55	137	14	1000
K0204.12801	svart	pulverbelagd	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K0204.1280108	svart	pulverbelagd	128	25	17	M8	55	145	14	1000
K0204.1600106	svart	pulverbelagd	160	21	13	M6	50	173	12	1000
K0204.16001	svart	pulverbelagd	160	25	17	M8	55	177	14	1000
K0204.18001	svart	pulverbelagd	180	25	17	M8	55	197	14	1000
K0204.19201	svart	pulverbelagd	192	25	17	M8	55	209	14	1000
K0204.35001	svart	pulverbelagd	350	25	17	M8	55	367	14	1000
K0204.110003	natur	eloxerad	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K0204.111203	natur	eloxerad	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K0204.11120308	natur	eloxerad	112	25	17	M8	55	129	14	1000
K0204.112003	natur	eloxerad	120	21	13	M6	50	133	12	1000
K0204.11200308	natur	eloxerad	120	25	17	M8	55	137	14	1000

## Ovala bygelhandtag i aluminium

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Grundkroppens yta	A	B	B1	D	H	L	T	Bärförmåga N
K0204.112803	natur	eloxerad	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K0204.11280308	natur	eloxerad	128	25	17	M8	55	145	14	1000
K0204.11600306	natur	eloxerad	160	21	13	M6	50	173	12	1000
K0204.116003	natur	eloxerad	160	25	17	M8	55	177	14	1000
K0204.118003	natur	eloxerad	180	25	17	M8	55	197	14	1000
K0204.119203	natur	eloxerad	192	25	17	M8	55	209	14	1000
K0204.135003	natur	eloxerad	350	25	17	M8	55	367	14	1000
K0204.19203	natur	eloxerad	192	26	17	M8	55	209	14	1000
K0204.10027	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K0204.11227	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K0204.1122708	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	112	25	17	M8	55	129	14	1000
K0204.12027	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	120	21	13	M6	50	133	12	1000
K0204.1202708	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	120	25	17	M8	55	137	14	1000
K0204.12827	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K0204.1282708	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	128	25	17	M8	55	145	14	1000
K0204.1602706	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	160	21	13	M6	50	173	12	1000
K0204.16027	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	160	25	17	M8	55	177	14	1000
K0204.18027	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	180	25	17	M8	55	197	14	1000
K0204.19227	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	192	25	17	M8	55	209	14	1000
K0204.35027	rubinrött RAL3003	pulverbelagd	350	25	17	M8	55	367	14	1000
K0204.100	-	blankt och planslipat	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K0204.112	-	blankt och planslipat	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K0204.120	-	blankt och planslipat	120	21	13	M6	50	133	12	1000
K0204.128	-	blankt och planslipat	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K0204.16006	-	blankt och planslipat	160	21	13	M6	50	173	12	1000
K0204.11208	-	blankt och planslipat	112	25	17	M8	55	129	14	1000
K0204.12008	-	blankt och planslipat	120	25	17	M8	55	137	14	1000
K0204.12808	-	blankt och planslipat	128	25	17	M8	55	145	14	1000
K0204.160	-	blankt och planslipat	160	25	17	M8	55	177	14	1000
K0204.180	-	blankt och planslipat	180	25	17	M8	55	197	14	1000
K0204.192	-	blankt och planslipat	192	25	17	M8	55	209	14	1000
K0204.350	-	blankt och planslipat	350	25	17	M8	55	367	14	1000