

Fotplattor, Typ B och Typ I

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Zinkgods.

Utförande:


Blank eller svart pulverlackerad.

Anmärkning:

För att fästa ställfötter, hjul, ögleskruvar och andra element. Med spårmuttrar kan fotplattan även skruvas fast på sidan av profilen.

Fotplattor, Typ B och Typ I

Ritningar



Artikelöversikt

Fotplattor, Typ B och Typ I

Beställningsnr.	Yta	Typ	Spårbredd	Profil	B	L	H	A	D	D1	D2
K1057.0840801080	blank/ljus	I	8	40x80	40	80	16	40	M8	9	15
K1057.0840801100	blank/ljus	I	8	40x80	40	80	16	40	M10	9	15
K1057.0840801120	blank/ljus	I	8	40x80	40	80	16	40	M12	9	15
K1057.0840801160	blank/ljus	I	8	40x80	40	80	16	40	M16	9	15
K1057.0880801080	blank/ljus	I	8	80x80	80	80	16	40	M8	9	15
K1057.0880801100	blank/ljus	I	8	80x80	80	80	16	40	M10	9	15
K1057.0880801120	blank/ljus	I	8	80x80	80	80	16	40	M12	9	15
K1057.0880801160	blank/ljus	I	8	80x80	80	80	16	40	M16	9	15
K1057.1040802080	blank/ljus	B	10	40x80	40	80	16	40	M8	14,5	20
K1057.1040802100	blank/ljus	B	10	40x80	40	80	16	40	M10	14,5	20
K1057.1040802120	blank/ljus	B	10	40x80	40	80	16	40	M12	14,5	20
K1057.1040802160	blank/ljus	B	10	40x80	40	80	16	40	M16	14,5	20
K1057.1045902100	blank/ljus	B	10	45x90	45	90	16	45	M10	14,5	20

Fotplattor, Typ B och Typ I

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Yta	Typ	Spårbredd	Profil	B	L	H	A	D	D1	D2
K1057.1045902120	blank/ljus	B	10	45x90	45	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1045902140	blank/ljus	B	10	45x90	45	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1045902160	blank/ljus	B	10	45x90	45	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1045902200	blank/ljus	B	10	45x90	45	90	16	45	M20	14,5	20
K1057.1090902100	blank/ljus	B	10	90x90	90	90	16	45	M10	14,5	20
K1057.1090902120	blank/ljus	B	10	90x90	90	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1090902140	blank/ljus	B	10	90x90	90	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1090902160	blank/ljus	B	10	90x90	90	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1090902200	blank/ljus	B	10	90x90	90	90	16	45	M20	14,5	20
K1057.0630601081	svart pulverlackerad	I	6	30x60	30	60	12	30	M8	6,6	11
K1057.0630601101	svart pulverlackerad	I	6	30x60	30	60	12	30	M10	6,6	11
K1057.0630601121	svart pulverlackerad	I	6	30x60	30	60	12	30	M12	6,6	11
K1057.0630601161	svart pulverlackerad	I	6	30x60	30	60	12	30	M16	6,6	11
K1057.0660601081	svart pulverlackerad	I	6	60x60	60	60	12	30	M8	6,6	11
K1057.0660601101	svart pulverlackerad	I	6	60x60	60	60	12	30	M10	6,6	11
K1057.0660601121	svart pulverlackerad	I	6	60x60	60	60	12	30	M12	6,6	11
K1057.0660601161	svart pulverlackerad	I	8	60x60	60	60	16	40	M16	9	15
K1057.0840801081	svart pulverlackerad	I	8	40x80	40	80	16	40	M8	9	15
K1057.0840801101	svart pulverlackerad	I	8	40x80	40	80	16	40	M10	9	15
K1057.0840801121	svart pulverlackerad	I	8	40x80	40	80	16	40	M12	9	15
K1057.0840801161	svart pulverlackerad	I	8	40x80	40	80	16	40	M16	9	15
K1057.0880801081	svart pulverlackerad	I	8	80x80	80	80	16	40	M8	9	15
K1057.0880801101	svart pulverlackerad	I	8	80x80	80	80	16	40	M10	9	15
K1057.0880801121	svart pulverlackerad	I	8	80x80	80	80	16	40	M12	9	15
K1057.0880801161	svart pulverlackerad	I	8	80x80	80	80	16	40	M16	9	15
K1057.0830602081	svart pulverlackerad	B	8	30x60	30	60	12	30	M8	9	15
K1057.0830602121	svart pulverlackerad	B	8	30x60	30	60	12	30	M12	9	15
K1057.0830602101	svart pulverlackerad	B	8	30x60	30	60	12	30	M10	9	15
K1057.1045902101	svart pulverlackerad	B	10	45x90	45	90	16	45	M10	14,5	20
K1057.1045902121	svart pulverlackerad	B	10	45x90	45	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1045902141	svart pulverlackerad	B	10	45x90	45	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1045902161	svart pulverlackerad	B	10	45x90	45	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1045902201	svart pulverlackerad	B	10	45x90	45	90	16	45	M20	14,5	20
K1057.1090902101	svart pulverlackerad	B	10	90x90	90	90	16	45	M10	14,5	20
K1057.1090902121	svart pulverlackerad	B	10	90x90	90	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1090902141	svart pulverlackerad	B	10	90x90	90	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1090902161	svart pulverlackerad	B	10	90x90	90	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1090902201	svart pulverlackerad	B	10	90x90	90	90	16	45	M20	14,5	20