

## Stånghandtag i aluminium med sneda handtagsfästen i plast

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Handtagsrör av aluminium EN AW-6060.

Hållare av glaskuleförstärkt polyamid.

Gångbussning av mässing.

#### Utförande:


Handtagsrör mattglänsande anodiserat.

Hållare i svart.

#### Anmärkning:

Sneda stånghandtag i modern industridesign. Röret sitter stadigt på plasttappen med klämflikar.

### Ritningar



### Artikelöversikt

#### Stånghandtag, sneda

Beställningsnr.	A	B	B1	D	H	L	Bärförmåga N
K0212.2150061	150	37	30X1,5	M6	60	165	800
K0212.2200061	200	37	30X1,5	M6	60	215	800
K0212.2250061	250	37	30X1,5	M6	60	265	800
K0212.2300061	300	37	30X1,5	M6	60	315	800
K0212.2350061	350	37	30X1,5	M6	60	365	800
K0212.2400061	400	37	30X1,5	M6	60	415	800

