

## Räfflade profilhandtag i aluminium

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

**Material:**

Profilaluminium EN AW-6060.

**Utförande:**

Profilaluminium planslipat, mätterat och anodiserat i naturfärg eller svart.

**På begäran:**

Andra längder kan väljas.

### Artikelöversikt

#### Profilhandtag

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Form	A	D	H	L	T	Bärförmåga N
K0232.10301	eloxerad natur	A	30	M4	16	45	22	200
K0232.10302	svarteloxerad	A	30	M4	16	45	22	200
K0232.10451	eloxerad natur	A	45	M4	16	60	22	200
K0232.10452	svarteloxerad	A	45	M4	16	60	22	200
K0232.10701	eloxerad natur	A	70	M4	16	85	22	200
K0232.10702	svarteloxerad	A	70	M4	16	85	22	200
K0232.10901	eloxerad natur	A	90	M4	16	105	22	200
K0232.10902	svarteloxerad	A	90	M4	16	105	22	200
K0232.11051	eloxerad natur	A	105	M4	16	120	22	200
K0232.11052	svarteloxerad	A	105	M4	16	120	22	200
K0232.11201	eloxerad natur	A	120	M4	16	135	22	200
K0232.11202	svarteloxerad	A	120	M4	16	135	22	200
K0232.20301	eloxerad natur	B	30	M4	26	45	25	200
K0232.20302	svarteloxerad	B	30	M4	26	45	25	200
K0232.20451	eloxerad natur	B	45	M4	26	60	25	200
K0232.20452	svarteloxerad	B	45	M4	26	60	25	200
K0232.20701	eloxerad natur	B	70	M4	26	85	25	200
K0232.20702	svarteloxerad	B	70	M4	26	85	25	200
K0232.20901	eloxerad natur	B	90	M4	26	105	25	200
K0232.20902	svarteloxerad	B	90	M4	26	105	25	200
K0232.21051	eloxerad natur	B	105	M4	26	120	25	200
K0232.21052	svarteloxerad	B	105	M4	26	120	25	200
K0232.21201	eloxerad natur	B	120	M4	26	135	25	200
K0232.21202	svarteloxerad	B	120	M4	26	135	25	200