

# Sneda stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium, Form

## A

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Hållare och handtagsstång av aluminiumprofil EN AW-6060.  
Fäststift av rostfritt stål.

#### Utförande:

Hållare glaskuleblästrade och anodiserade i halvblankt svart.  
Handtagsstång borstad och anodiserad i naturfärg eller svart eller pulverlackerad i titanfärg.

#### Anmärkning:

Stånghandtagen är massiva och mycket robusta.  
Sexkantskruvar M8x16, DIN 933 förzinkade och underläggsbrickor DIN EN ISO 7089 förzinkade medföljer.

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg grundkropp	A	B	D	H	L	Bärförmåga N
K0131.2000811	A	svarteloxerad	200	72,5	M8	72,5	230	1000
K0131.2000812	A	pulverlackerad i titanfärg	200	72,5	M8	72,5	230	1000
K0131.2000813	A	eloxerad natur	200	72,5	M8	72,5	230	1000
K0131.3000811	A	svarteloxerad	300	72,5	M8	72,5	330	1000
K0131.3000812	A	pulverlackerad i titanfärg	300	72,5	M8	72,5	330	1000
K0131.3000813	A	eloxerad natur	300	72,5	M8	72,5	330	1000
K0131.4000811	A	svarteloxerad	400	72,5	M8	72,5	430	1000
K0131.4000812	A	pulverlackerad i titanfärg	400	72,5	M8	72,5	430	1000
K0131.4000813	A	eloxerad natur	400	72,5	M8	72,5	430	1000
K0131.5000811	A	svarteloxerad	500	72,5	M8	72,5	530	1000
K0131.5000812	A	pulverlackerad i titanfärg	500	72,5	M8	72,5	530	1000
K0131.5000813	A	eloxerad natur	500	72,5	M8	72,5	530	1000