

Vinklade stånhandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hållare EN AW-6060 strängpressade.
Hållarinsats i glaskuleförstärkt termoplast.
Handtagsrör EN AW-6060.

Utförande:

Handtagsrör mattglänsande anodiserat svart.
Hållarinsatser svarta.
Handtagsrör finslipade anodiserade resp. pulverlackerade eller överdragna med räfflad plast i svart.

Anmärkning:

Från detta handtagssystem levererar vi hela handtag eller förmonterade handtagsrör och hållare för rörbeställningar från kunden.
Anslutningen mellan hållarna och handtagsröret är stänkvattenskyddad och helt fast.

På begäran:

Stöd för långa rör.

Ritningsinformation:

1) Hållarinsats

Artikelöversikt

Stånhandtag vinklade

Beställningsnr.	Färg grundkropp	A	B	D	H	L	Bärförmåga N
K0132.2001	eloxerad natur	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2501	eloxerad natur	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3001	eloxerad natur	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3501	eloxerad natur	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4001	eloxerad natur	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5001	eloxerad natur	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6001	eloxerad natur	600	61,5	M8	66,5	625	1000
K0132.2002	svarteloxerad	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2502	svarteloxerad	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3002	svarteloxerad	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3502	svarteloxerad	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4002	svarteloxerad	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5002	svarteloxerad	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6002	svarteloxerad	600	61,5	M8	66,5	625	1000
K0132.2003	svart pulverlackerad	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2503	svart pulverlackerad	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3003	svart pulverlackerad	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3503	svart pulverlackerad	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4003	svart pulverlackerad	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5003	svart pulverlackerad	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6003	svart pulverlackerad	600	61,5	M8	66,5	625	1000
K0132.2004	svart korrugerad plast	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2504	svart korrugerad plast	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3004	svart korrugerad plast	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3504	svart korrugerad plast	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4004	svart korrugerad plast	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5004	svart korrugerad plast	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6004	svart korrugerad plast	600	61,5	M8	66,5	625	1000

