

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål, 1.4305.

Utförande:

Blanka ståldelar.

Anmärkning:

Δ Ange önskad färg på låsspaken här.

På begäran:

Ytterligare innergångar och specialutföranden.

Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stålArtikelbeskrivning/produktbilder




Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder

Lossa genom att lyfta



Ritningar



Artikelöversikt

Låsspakar med innergänga och plasthandtag, ståldelar av rostfritt stål

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Material grundkropp	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0270.1041	svartgrå RAL 7021	plast	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16

Låsspak i plast med innergånga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Material grundkropp	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0270.1042	ren orange RAL 2004	plast	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10416	rapsgul RAL 1021	plast	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10484	trafikrött RAL 3020	plast	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10486	signalgrön RAL 6032	plast	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10487	trafikblå RAL 5017	plast	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10488	ljusgrå RAL 7035	plast	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1051	svartgrå RAL 7021	plast	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1052	ren orange RAL 2004	plast	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10516	rapsgul RAL 1021	plast	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10584	trafikrött RAL 3020	plast	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10586	signalgrön RAL 6032	plast	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10587	trafikblå RAL 5017	plast	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10588	ljusgrå RAL 7035	plast	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1061	svartgrå RAL 7021	plast	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.1062	ren orange RAL 2004	plast	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10616	rapsgul RAL 1021	plast	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10684	trafikrött RAL 3020	plast	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10686	signalgrön RAL 6032	plast	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10687	trafikblå RAL 5017	plast	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.10688	ljusgrå RAL 7035	plast	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0270.2061	svartgrå RAL 7021	plast	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.2062	ren orange RAL 2004	plast	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20616	rapsgul RAL 1021	plast	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20684	trafikrött RAL 3020	plast	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20686	signalgrön RAL 6032	plast	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20687	trafikblå RAL 5017	plast	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20688	ljusgrå RAL 7035	plast	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.2081	svartgrå RAL 7021	plast	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.2082	ren orange RAL 2004	plast	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20816	rapsgul RAL 1021	plast	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20884	trafikrött RAL 3020	plast	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20886	signalgrön RAL 6032	plast	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20887	trafikblå RAL 5017	plast	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.20888	ljusgrå RAL 7035	plast	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0270.3081	svartgrå RAL 7021	plast	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.3082	ren orange RAL 2004	plast	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30816	rapsgul RAL 1021	plast	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30884	trafikrött RAL 3020	plast	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30886	signalgrön RAL 6032	plast	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30887	trafikblå RAL 5017	plast	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.30888	ljusgrå RAL 7035	plast	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.3101	svartgrå RAL 7021	plast	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.3102	ren orange RAL 2004	plast	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31016	rapsgul RAL 1021	plast	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31084	trafikrött RAL 3020	plast	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31086	signalgrön RAL 6032	plast	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31087	trafikblå RAL 5017	plast	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.31088	ljusgrå RAL 7035	plast	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0270.4101	svartgrå RAL 7021	plast	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.4102	ren orange RAL 2004	plast	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41016	rapsgul RAL 1021	plast	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41084	trafikrött RAL 3020	plast	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41086	signalgrön RAL 6032	plast	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41087	trafikblå RAL 5017	plast	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41088	ljusgrå RAL 7035	plast	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.4121	svartgrå RAL 7021	plast	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.4122	ren orange RAL 2004	plast	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41216	rapsgul RAL 1021	plast	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41284	trafikrött RAL 3020	plast	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41286	signalgrön RAL 6032	plast	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41287	trafikblå RAL 5017	plast	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0270.41288	ljusgrå RAL 7035	plast	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Material grundkropp	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0270.5121	svartgrå RAL 7021	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.5122	ren orange RAL 2004	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51216	rapsgul RAL 1021	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51284	trafikrött RAL 3020	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51286	signalgrön RAL 6032	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51287	trafikblå RAL 5017	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51288	ljusgrå RAL 7035	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.5161	svartgrå RAL 7021	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.5162	ren orange RAL 2004	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51616	rapsgul RAL 1021	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51684	trafikrött RAL 3020	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51686	signalgrön RAL 6032	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51687	trafikblå RAL 5017	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0270.51688	ljusgrå RAL 7035	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26