


Momentknoppar, räfflade med yttergånga

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Termoplast, svartgrå. Bult i stål 5.8.

Utförande:

Bult blåkromerad


Anmärkning:

Det åtdragningsmoment som krävs ställs in med en ställskruv. När det inställda åtdragningsmomentet har nåtts, vrids den räfflade knappen fritt.

Ritningsinformation:

1) Ställskruv för inställning av vridmomentet

Ritningar



Momentknoppar, räfflade med yttergånga

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Gångtyp	Material komponent	Färg lock	Storlek	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	Vridmoment Nm
K0277.205X30	ytergånga	stål	svartgrå RAL 7021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2051X30	ytergånga	stål	orange RAL 2004	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2052X30	ytergånga	stål	signalgrön RAL 6032	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2053X30	ytergånga	stål	blå RAL 5017	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2055X30	ytergånga	stål	ljusgrå RAL 7035	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2056X30	ytergånga	stål	trafikrött RAL 3020	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2057X30	ytergånga	stål	rapsgul RAL 1021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.205X50	ytergånga	stål	svartgrå RAL 7021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2051X50	ytergånga	stål	orange RAL 2004	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2052X50	ytergånga	stål	signalgrön RAL 6032	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2053X50	ytergånga	stål	blå RAL 5017	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2055X50	ytergånga	stål	ljusgrå RAL 7035	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2056X50	ytergånga	stål	trafikrött RAL 3020	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2057X50	ytergånga	stål	rapsgul RAL 1021	2	M5	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.206X30	ytergånga	stål	svartgrå RAL 7021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2061X30	ytergånga	stål	orange RAL 2004	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2062X30	ytergånga	stål	signalgrön RAL 6032	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2063X30	ytergånga	stål	blå RAL 5017	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2065X30	ytergånga	stål	ljusgrå RAL 7035	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2066X30	ytergånga	stål	trafikrött RAL 3020	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.2067X30	ytergånga	stål	rapsgul RAL 1021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3
K0277.206X50	ytergånga	stål	svartgrå RAL 7021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2061X50	ytergånga	stål	orange RAL 2004	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2062X50	ytergånga	stål	signalgrön RAL 6032	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2063X50	ytergånga	stål	blå RAL 5017	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2065X50	ytergånga	stål	ljusgrå RAL 7035	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2066X50	ytergånga	stål	trafikrött RAL 3020	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.2067X50	ytergånga	stål	rapsgul RAL 1021	2	M6	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3
K0277.306X40	ytergånga	stål	svartgrå RAL 7021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3061X40	ytergånga	stål	orange RAL 2004	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3062X40	ytergånga	stål	signalgrön RAL 6032	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3063X40	ytergånga	stål	blå RAL 5017	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3065X40	ytergånga	stål	ljusgrå RAL 7035	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3066X40	ytergånga	stål	trafikrött RAL 3020	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3067X40	ytergånga	stål	rapsgul RAL 1021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.306X60	ytergånga	stål	svartgrå RAL 7021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3061X60	ytergånga	stål	orange RAL 2004	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3062X60	ytergånga	stål	signalgrön RAL 6032	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3063X60	ytergånga	stål	blå RAL 5017	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3065X60	ytergånga	stål	ljusgrå RAL 7035	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3066X60	ytergånga	stål	trafikrött RAL 3020	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3067X60	ytergånga	stål	rapsgul RAL 1021	3	M6	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.308X40	ytergånga	stål	svartgrå RAL 7021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3081X40	ytergånga	stål	orange RAL 2004	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3082X40	ytergånga	stål	signalgrön RAL 6032	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3083X40	ytergånga	stål	blå RAL 5017	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3085X40	ytergånga	stål	ljusgrå RAL 7035	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3086X40	ytergånga	stål	trafikrött RAL 3020	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.3087X40	ytergånga	stål	rapsgul RAL 1021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3
K0277.308X60	ytergånga	stål	svartgrå RAL 7021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3081X60	ytergånga	stål	orange RAL 2004	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3082X60	ytergånga	stål	signalgrön RAL 6032	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3083X60	ytergånga	stål	blå RAL 5017	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3085X60	ytergånga	stål	ljusgrå RAL 7035	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3086X60	ytergånga	stål	trafikrött RAL 3020	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3
K0277.3087X60	ytergånga	stål	rapsgul RAL 1021	3	M8	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3

Momentknoppar, räfflade med yttergänga

Artikelöversikt
