

## Spännhandtag, höga med yttergånga

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material, utförande:

Grundkropp i hård termoplast, svart.

Hölje i mjuk termoplast, svart.

Yttergånga i förzinkat stål hållfasthetsklass 5.8.

#### Anmärkning:

Spännhandtagen från SYMPA TOUCH finns i 2 storlekar med inner- och yttergånga.

#### På begäran:

Ytterligare yttergångor, skruvlängder utföranden och färger.

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	D	D1	D2	H	H1	L
K0280.4206X15	L	M6	42,7	34	55,6	4,8	15
K0280.4206X20	L	M6	42,7	34	55,6	4,8	20
K0280.4206X25	L	M6	42,7	34	55,6	4,8	25
K0280.4206X35	L	M6	42,7	34	55,6	4,8	35
K0280.4208X16	L	M8	42,7	34	55,6	4,8	16
K0280.4208X25	L	M8	42,7	34	55,6	4,8	25
K0280.4208X35	L	M8	42,7	34	55,6	4,8	35
K0280.4210X20	L	M10	42,7	34	55,6	4,8	20
K0280.4210X30	L	M10	42,7	34	55,6	4,8	30
K0280.4210X40	L	M10	42,7	34	55,6	4,8	40
K0280.4210X50	L	M10	42,7	34	55,6	4,8	50
K0280.4706X20	L	M6	47,8	38,1	62,2	5,6	20
K0280.4706X35	L	M6	47,8	38,1	62,2	5,6	35
K0280.4708X35	L	M8	47,8	38,1	62,2	5,6	35
K0280.4710X40	L	M10	47,8	38,1	62,2	5,6	40
K0280.4710X50	L	M10	47,8	38,1	62,2	5,6	50