

Ovala bygelhandtag i aluminium

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning


Material:
Aluminium.

Utförande:
Matterat och anodiserat i svart resp. naturfärg.

Beställningsinformation:
Fästskruvar ingår.

Montage:
Från baksidan.

Ritningar



Artikelöversikt

Bygelhandtag

Beställningsnr.	Färg	A	B	B1	D	H	L	T	Bärförmåga N
K1091.055053	eloxerad natur	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088053	eloxerad natur	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100053	eloxerad natur	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120053	eloxerad natur	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180053	eloxerad natur	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235053	eloxerad natur	235	15	10	M5	39	245	10	750
K1091.055051	svarteloxerad	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088051	svarteloxerad	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100051	svarteloxerad	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120051	svarteloxerad	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180051	svarteloxerad	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235051	svarteloxerad	235	15	10	M5	39	245	10	750

