

Oljenivåindikatorer långt utförande

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus i aluminium.

Rör i polykarbonat.

Kåpor i polyamid. O-ring och packning i gummi (NBR), 70 Shore.

Skrudar och sexkantmuttrar i stål.

Utförande:

Glasklart siktglas.

Skrudar och sexkantmuttrar förzinkade.


Anmärkning:

Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Centrumavstånd för fästålen = $L1 \pm 0,3$, Den maximala drifttemperaturen är 90 C. Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.

Ritningsinformation:

- 1) Packning
- 2) O-ring

Ritningar



Artikelöversikt

Oljenivåindikatorer långt utförande

Artikelöversikt

Oljenivåindikatorer, långt utförande

Beställningsnr.	B	D1	H	H1	L	L1
K1100.1300	30	M12	30	16,5	325	300
K1100.1400	30	M12	30	16,5	425	400
K1100.1500	30	M12	30	16,5	525	500