


T-spårmutterar stål eller rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning


Material:

Seghärdat stål eller rostfritt stål 1.4305.

Anmärkning:

Med dessa råämnen kan muttrar för T-spår tillverkas kostnadseffektivt med icke-standardgänga.

Ritningar



Artikelöversikt

T-spårmutterar stål eller rostfritt stål

Beställningsnr.	Material grundkropp	Spårbredd	B	B1	H	H1	L
K0378.06	seghärdat stål	6	10	5,6	8	4	10
K0378.08	seghärdat stål	8	13	7,6	10	6	13
K0378.10	seghärdat stål	10	15	9,6	12	6	15
K0378.12	seghärdat stål	12	18	11,5	14	7	18
K0378.14	seghärdat stål	14	22	13,5	16	8	22
K0378.16	seghärdat stål	16	25	15,6	18	9	25
K0378.18	seghärdat stål	18	28	17,5	20	10	28
K0378.20	seghärdat stål	20	32	19,6	24	12	32
K0378.22	seghärdat stål	22	35	21,6	28	14	35
K0378.24	seghärdat stål	24	40	23,6	32	16	40
K0378.28	seghärdat stål	28	44	27,6	36	18	44
K0378.36	seghärdat stål	36	54	35,5	44	22	54
K0378.42	seghärdat stål	42	65	41,6	52	26	65
K0378.808	rostfritt stål	8	13	7,6	10	6	13
K0378.810	rostfritt stål	10	15	9,6	12	6	15
K0378.812	rostfritt stål	12	18	11,5	14	7	18
K0378.814	rostfritt stål	14	22	13,5	16	8	22