


## Spårmuttrar tunga Typ I

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

**Material:**

Stål.


**Utförande:**

Förzinkat.

**Anmärkning:**

Passar för förbindningar med hög belastning. Eftersom spårmuttern anpassar sig till formen på profilens spår överförs krafterna väl till profilen. Tack vare den höga totalhöjden används även fler gängvarv. Spårmuttern kan endast skjutas in i spåret från profilens kortsida. Genom kulan med fjädrande lagring kan spårmuttern fixeras på valfritt ställe i profilspåret.

### Ritningar



### Artikelöversikt

#### Spårmuttrar, tunga, Typ I

Beställningsnr.	Spårbredd	B	B1	D	H	H1	H2	L
K1025.0804	8	17	8	M4	9,6	1,65	2,9	22
K1025.0805	8	17	8	M5	9,6	1,65	2,9	22
K1025.0806	8	17	8	M6	9,6	1,65	2,9	22
K1025.0808	8	17	8	M8	9,6	1,65	2,9	22