

Reparationssats

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Anmärkning:

Med reparationssatsen kan man återanvända eller reparera skadade, splittrade eller fastskurna gängor. Därmed kan man också återvinna kasserade kvalitetsprodukter. Gänginsatser kan användas i olika material, även i lättmetall och gjutna delar.

Insatser med innergänga större än M6 levereras med fyra i stället för två spärrkilar.

Tillåtna måttavvikelser:

Med de specificerade gängorna gäller toleransklassen Medel, dvs. 6H för muttergänga och 6g för bultgänga. Övriga mått $\pm 0,25$ mm.

Beträffande tekniska anvisningar, se bruksanvisningen för gänginsatser.

Fördelar:

- Lättare och snabbare montering.
- Insatsen fixeras med kilar för att förhindra att den vrids pga. torsion eller vibrationer.
- Förutom monteringsverktyget behövs inga ytterligare specialverktyg.

Artikelöversikt

Reparationssats

Beställningsnr.	Gänginsatser innergänga som ingår	Gänginsatser yttergänga som ingår	Insatsens längd	Antal insatser	Antal monteringsverktyg	Beställningsnr. gänginsats
K0653.01	M5	M8	8	8	1	K0398.05 K0398.06
	M6	M10X1,25	10	8	1	K0398.08 K0398.08X1
	M8	M12X1,25	12	6	1	K0398.10 K0398.10X125
	M8X1	M12X1,25	12	6	-	K0398.12 K0398.12X125
	M10	M14X1,5	14	4	1	
	M10X1,25	M14X1,5	14	4	-	
	M12	M16X1,5	16	3	1	
	M12X1,25	M16X1,5	16	3	-	