

Positionsvisare

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus i polyamid 6.
Hålaxel i stål.
Siktfönster i plast.
Gångat stift i stål.

Utförande:

Hus slagfast.
Hålaxel brunerad.
Gångat stift svart
Sifferhjul svarta, siffror vita.

Anmärkning:

Med positionsvisare kan man avläsa de inställda mätvärdena direkt. Dessutom kan man välja visningsvärdet per spindelvarv (motsvarande spindelns stigning), så att de olika visningsvärdena kan realiseras med ett utväxlingsdrev. Positionsvisarna är små och behändiga men har ändå mycket tydlig visning och finavläsning. De är speciellt lämpliga för små spindelavstånd och små axeldiametrar och har ett vridmomentstöd som monteras i ett hål på motsatta sidan.

** Ange monteringsläge vid 1:a asterisken och räkneriktning vid den 2:a asterisken. (Se beställningsexempel "Monteringsläge, räkneriktning").

Tekniska data

- Räkneverk bestående av 4 dekader + finavläsning
- Sifferhöjd ca 6 mm
- Hålaxel-Ø 14 H7 mm
- Temperaturbeständiga upp till 80 °C
- Olje- och lösningsmedelbeständiga

På begäran:


- Räkneverksfönster i mineralglas
- Drivaxel i rostfritt stål
- Axialtätning (dammtät)
- Vibrationsskydd

Tillbehör:

- Reduceringshylsa K0412
- Mellanplatta K0413
- Monteringsplatta K0414

Positionsvisare

Ritningar



Indikering efter ett varv, kommaställe	Monteringsläge (1 - 4):
T.ex. K0409.01002111 0100 = 1 mm stigning, 2 = kommaställe på 2. positionen från höger.	z. B. K0409.01002111 1 = Monteringsläge

Räkneriktning (1 - 2):	Färg (1 - 2):
T.ex. K0409.01002111 1 = medurs (stigande värden) 2 = moturs (stigande värden)	T.ex. K0409.01002111 1 = färg orange 2 = färg svart

Artikelöversikt

Positionsvisare

Positionsvisare

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	B	D	H	L	Stigning	Monteringsläge	Räkneriktning	Indikering efter ett varv	Komma på ställe	max. Varvtal v/min
K0409.01002111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	1	00,10	2	500
K0409.01002121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	2	00,10	2	500
K0409.01002211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	1	00,10	2	500
K0409.01002221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	2	00,10	2	500
K0409.01002311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	3	1	00,10	2	500
K0409.01002321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	3	2	00,10	2	500
K0409.01002411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	4	1	00,10	2	500
K0409.01002421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	4	2	00,10	2	500
K0409.01001111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	1	001,0	1	500
K0409.01001121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	1	2	001,0	1	500
K0409.01001211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	1	001,0	1	500
K0409.01001221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	2	2	001,0	1	500
K0409.01001311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	3	1	001,0	1	500
K0409.01001321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	3	2	001,0	1	500
K0409.01001411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	4	1	001,0	1	500
K0409.01001421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1	4	2	001,0	1	500
K0409.01251111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	1	001,2/5	1	500
K0409.01251121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	2	001,2/5	1	500
K0409.01251211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	2	1	001,2/5	1	500
K0409.01251221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	2	2	001,2/5	1	500
K0409.01251311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	3	1	001,2/5	1	500
K0409.01251321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	3	2	001,2/5	1	500
K0409.01251411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	4	1	001,2/5	1	500
K0409.01251421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,25	4	2	001,2/5	1	500
K0409.01501111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	1	001,5	1	500
K0409.01501121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	2	001,5	1	500
K0409.01501211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	2	1	001,5	1	500
K0409.01501221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	2	2	001,5	1	500
K0409.01501311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	3	1	001,5	1	500
K0409.01501321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	3	2	001,5	1	500
K0409.01501411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	4	1	001,5	1	500
K0409.01501421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	1,5	4	2	001,5	1	500
K0409.02001111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	1	002,0	1	500
K0409.02001121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2	1	2	002,0	1	500
K0409.02001211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2	2	1	002,0	1	500
K0409.02001221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2	2	2	002,0	1	500
K0409.02001311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2	3	1	002,0	1	500
K0409.02001321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2	3	2	002,0	1	500
K0409.02001411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2	4	1	002,0	1	500
K0409.02001421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2	4	2	002,0	1	500
K0409.02501111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	1	002,5	1	500
K0409.02501121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	2	002,5	1	500
K0409.02501211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	2	1	002,5	1	500
K0409.02501221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	2	2	002,5	1	500
K0409.02501311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	3	1	002,5	1	500
K0409.02501321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	3	2	002,5	1	500
K0409.02501411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	4	1	002,5	1	500
K0409.02501421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	2,5	4	2	002,5	1	500
K0409.03001111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	1	003,0	1	500
K0409.03001121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	3	1	2	003,0	1	500
K0409.03001211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	3	2	1	003,0	1	500
K0409.03001221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	3	2	2	003,0	1	500
K0409.03001311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	3	3	1	003,0	1	500
K0409.03001321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	3	3	2	003,0	1	500
K0409.03001411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	3	4	1	003,0	1	500
K0409.03001421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	3	4	2	003,0	1	500
K0409.04001111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	1	004,0	1	375
K0409.04001121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	4	1	2	004,0	1	375
K0409.04001211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	4	2	1	004,0	1	375
K0409.04001221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	4	2	2	004,0	1	375
K0409.04001311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	4	3	1	004,0	1	375

Positionsvisare

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	B	D	H	L	Stigning	Monteringsläge	Räkneriktning	Indikering efter ett varv	Komma på ställe	max. Varvtal v/min
K0409.04001321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	4	3	2	004,0	1	375
K0409.04001411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	4	4	1	004,0	1	375
K0409.04001421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	4	4	2	004,0	1	375
K0409.05001111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	1	005,0	1	300
K0409.05001121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	5	1	2	005,0	1	300
K0409.05001211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	5	2	1	005,0	1	300
K0409.05001221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	5	2	2	005,0	1	300
K0409.05001311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	5	3	1	005,0	1	300
K0409.05001321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	5	3	2	005,0	1	300
K0409.05001411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	5	4	1	005,0	1	300
K0409.05001421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	5	4	2	005,0	1	300
K0409.06001111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	1	006,0	1	250
K0409.06001121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	6	1	2	006,0	1	250
K0409.06001211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	6	2	1	006,0	1	250
K0409.06001221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	6	2	2	006,0	1	250
K0409.06001311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	6	3	1	006,0	1	250
K0409.06001321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	6	3	2	006,0	1	250
K0409.06001411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	6	4	1	006,0	1	250
K0409.06001421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	6	4	2	006,0	1	250
K0409.08001111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	1	008,0	1	180
K0409.08001121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	8	1	2	008,0	1	180
K0409.08001211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	8	2	1	008,0	1	180
K0409.08001221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	8	2	2	008,0	1	180
K0409.08001311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	8	3	1	008,0	1	180
K0409.08001321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	8	3	2	008,0	1	180
K0409.08001411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	8	4	1	008,0	1	180
K0409.08001421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	8	4	2	008,0	1	180
K0409.10001111	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	1	010,0	1	150
K0409.10001121	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	10	1	2	010,0	1	150
K0409.10001211	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	10	2	1	010,0	1	150
K0409.10001221	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	10	2	2	010,0	1	150
K0409.10001311	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	10	3	1	010,0	1	150
K0409.10001321	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	10	3	2	010,0	1	150
K0409.10001411	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	10	4	1	010,0	1	150
K0409.10001421	ren orange RAL 2004	31	14	47	33	10	4	2	010,0	1	150
K0409.01002112	svart	31	14	47	33	1	1	1	00,10	2	500
K0409.01002122	svart	31	14	47	33	1	1	2	00,10	2	500
K0409.01002212	svart	31	14	47	33	1	2	1	00,10	2	500
K0409.01002222	svart	31	14	47	33	1	2	2	00,10	2	500
K0409.01002312	svart	31	14	47	33	1	3	1	00,10	2	500
K0409.01002322	svart	31	14	47	33	1	3	2	00,10	2	500
K0409.01002412	svart	31	14	47	33	1	4	1	00,10	2	500
K0409.01002422	svart	31	14	47	33	1	4	2	00,10	2	500
K0409.01001112	svart	31	14	47	33	1	1	1	001,0	1	500
K0409.01001122	svart	31	14	47	33	1	1	2	001,0	1	500
K0409.01001212	svart	31	14	47	33	1	2	1	001,0	1	500
K0409.01001222	svart	31	14	47	33	1	2	2	001,0	1	500
K0409.01001312	svart	31	14	47	33	1	3	1	001,0	1	500
K0409.01001322	svart	31	14	47	33	1	3	2	001,0	1	500
K0409.01001412	svart	31	14	47	33	1	4	1	001,0	1	500
K0409.01001422	svart	31	14	47	33	1	4	2	001,0	1	500
K0409.01251112	svart	31	14	47	33	1,25	1	1	001,2/5	1	500
K0409.01251122	svart	31	14	47	33	1,25	1	2	001,2/5	1	500
K0409.01251212	svart	31	14	47	33	1,25	2	1	001,2/5	1	500
K0409.01251222	svart	31	14	47	33	1,25	2	2	001,2/5	1	500
K0409.01251312	svart	31	14	47	33	1,25	3	1	001,2/5	1	500
K0409.01251322	svart	31	14	47	33	1,25	3	2	001,2/5	1	500
K0409.01251412	svart	31	14	47	33	1,25	4	1	001,2/5	1	500
K0409.01251422	svart	31	14	47	33	1,25	4	2	001,2/5	1	500
K0409.01501112	svart	31	14	47	33	1,5	1	1	001,5	1	500
K0409.01501122	svart	31	14	47	33	1,5	1	2	001,5	1	500

Positionsvisare

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	B	D	H	L	Stigning	Monteringsläge	Räkneriktning	Indikering efter ett varv	Komma på ställe	max. Varvtal v/min
K0409.01501212	svart	31	14	47	33	1,5	2	1	001,5	1	500
K0409.01501222	svart	31	14	47	33	1,5	2	2	001,5	1	500
K0409.01501312	svart	31	14	47	33	1,5	3	1	001,5	1	500
K0409.01501322	svart	31	14	47	33	1,5	3	2	001,5	1	500
K0409.01501412	svart	31	14	47	33	1,5	4	1	001,5	1	500
K0409.01501422	svart	31	14	47	33	1,5	4	2	001,5	1	500
K0409.02001112	svart	31	14	47	33	2	1	1	002,0	1	500
K0409.02001122	svart	31	14	47	33	2	1	2	002,0	1	500
K0409.02001212	svart	31	14	47	33	2	2	1	002,0	1	500
K0409.02001222	svart	31	14	47	33	2	2	2	002,0	1	500
K0409.02001312	svart	31	14	47	33	2	3	1	002,0	1	500
K0409.02001322	svart	31	14	47	33	2	3	2	002,0	1	500
K0409.02001412	svart	31	14	47	33	2	4	1	002,0	1	500
K0409.02001422	svart	31	14	47	33	2	4	2	002,0	1	500
K0409.02501112	svart	31	14	47	33	2,5	1	1	002,5	1	500
K0409.02501122	svart	31	14	47	33	2,5	1	2	002,5	1	500
K0409.02501212	svart	31	14	47	33	2,5	2	1	002,5	1	500
K0409.02501222	svart	31	14	47	33	2,5	2	2	002,5	1	500
K0409.02501312	svart	31	14	47	33	2,5	3	1	002,5	1	500
K0409.02501322	svart	31	14	47	33	2,5	3	2	002,5	1	500
K0409.02501412	svart	31	14	47	33	2,5	4	1	002,5	1	500
K0409.02501422	svart	31	14	47	33	2,5	4	2	002,5	1	500
K0409.03001112	svart	31	14	47	33	3	1	1	003,0	1	500
K0409.03001122	svart	31	14	47	33	3	1	2	003,0	1	500
K0409.03001212	svart	31	14	47	33	3	2	1	003,0	1	500
K0409.03001222	svart	31	14	47	33	3	2	2	003,0	1	500
K0409.03001312	svart	31	14	47	33	3	3	1	003,0	1	500
K0409.03001322	svart	31	14	47	33	3	3	2	003,0	1	500
K0409.03001412	svart	31	14	47	33	3	4	1	003,0	1	500
K0409.03001422	svart	31	14	47	33	3	4	2	003,0	1	500
K0409.04001112	svart	31	14	47	33	4	1	1	004,0	1	375
K0409.04001122	svart	31	14	47	33	4	1	2	004,0	1	375
K0409.04001212	svart	31	14	47	33	4	2	1	004,0	1	375
K0409.04001222	svart	31	14	47	33	4	2	2	004,0	1	375
K0409.04001312	svart	31	14	47	33	4	3	1	004,0	1	375
K0409.04001322	svart	31	14	47	33	4	3	2	004,0	1	375
K0409.04001412	svart	31	14	47	33	4	4	1	004,0	1	375
K0409.04001422	svart	31	14	47	33	4	4	2	004,0	1	375
K0409.05001112	svart	31	14	47	33	5	1	1	005,0	1	300
K0409.05001122	svart	31	14	47	33	5	1	2	005,0	1	300
K0409.05001212	svart	31	14	47	33	5	2	1	005,0	1	300
K0409.05001222	svart	31	14	47	33	5	2	2	005,0	1	300
K0409.05001312	svart	31	14	47	33	5	3	1	005,0	1	300
K0409.05001322	svart	31	14	47	33	5	3	2	005,0	1	300
K0409.05001412	svart	31	14	47	33	5	4	1	005,0	1	300
K0409.05001422	svart	31	14	47	33	5	4	2	005,0	1	300
K0409.06001112	svart	31	14	47	33	6	1	1	006,0	1	250
K0409.06001122	svart	31	14	47	33	6	1	2	006,0	1	250
K0409.06001212	svart	31	14	47	33	6	2	1	006,0	1	250
K0409.06001222	svart	31	14	47	33	6	2	2	006,0	1	250
K0409.06001312	svart	31	14	47	33	6	3	1	006,0	1	250
K0409.06001322	svart	31	14	47	33	6	3	2	006,0	1	250
K0409.06001412	svart	31	14	47	33	6	4	1	006,0	1	250
K0409.06001422	svart	31	14	47	33	6	4	2	006,0	1	250
K0409.08001112	svart	31	14	47	33	8	1	1	008,0	1	180
K0409.08001122	svart	31	14	47	33	8	1	2	008,0	1	180
K0409.08001212	svart	31	14	47	33	8	2	1	008,0	1	180
K0409.08001222	svart	31	14	47	33	8	2	2	008,0	1	180
K0409.08001312	svart	31	14	47	33	8	3	1	008,0	1	180
K0409.08001322	svart	31	14	47	33	8	3	2	008,0	1	180
K0409.08001412	svart	31	14	47	33	8	4	1	008,0	1	180

Positionsvisare

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	B	D	H	L	Stigning	Monteringsläge	Räkneriktning	Indikering efter ett varv	Komma på ställe	max. Varvtal v/min
K0409.08001422	svart	31	14	47	33	8	4	2	008,0	1	180
K0409.10001112	svart	31	14	47	33	10	1	1	010,0	1	150
K0409.10001122	svart	31	14	47	33	10	1	2	010,0	1	150
K0409.10001212	svart	31	14	47	33	10	2	1	010,0	1	150
K0409.10001222	svart	31	14	47	33	10	2	2	010,0	1	150
K0409.10001312	svart	31	14	47	33	10	3	1	010,0	1	150
K0409.10001322	svart	31	14	47	33	10	3	2	010,0	1	150
K0409.10001412	svart	31	14	47	33	10	4	1	010,0	1	150
K0409.10001422	svart	31	14	47	33	10	4	2	010,0	1	150