

Positionsvisare

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus i polyamid 6.
Hållaxel i stål.
Siktfönster i plast.
Gångat stift i stål.

Utförande:

Hus slagfast.
Hållaxel brunerad.
Gångat stift svart
Sifferhjul svarta, siffror vita.

Anmärkning:

Med positionsvisare kan man avläsa de inställda mätvärdena direkt. Dessutom kan man välja visningsvärdet per spindelvarv (motsvarande spindelns stigning), så att de olika visningsvärdena kan realiseras med ett utväxlingsdrev. Positionsvisarna har en mycket tydlig visning och finavläsning. De är speciellt lämpliga för små spindelavstånd och små axeldiametrar och har ett vridmomentstöd som monteras i ett hål på motsatta sidan.

** Ange monteringsläge vid 1:a asterisken och räkneriktning vid den 2:a asterisken. (Se beställningsexempel "Monteringsläge, räkneriktning").

Tekniska data

- Räkneverk bestående av 5 dekader + finavläsning
- Sifferhöjd ca 7 mm
- Hållaxel-Ø 20 H7 mm
- Temperaturbeständiga upp till 80 °C
- Olje- och lösningsmedelbeständiga
- Dammtäta

På begäran:


- Räkneverksfönster i mineralglas
- Drivaxel i rostfritt stål
- Axialtätning (dammtät)
- Vattentäta
- Vibrationskydd

Tillbehör:

- Reduceringshylsa K0412
- Mellanplatta K0413
- Monteringsplatta K0414

Positionsvisare

Ritningar



Indikering efter ett varv, kommaställe	Monteringsläge (1 - 4):
T.ex. K0410.01002111 0100 = 1 mm stigning, 2 = kommaställe på 2. a positionen från höger.	z. B. K0410.01002111 1 = Monteringsläge

Räkneriktning (1 - 2):	Färg (1 - 2):
T.ex. K0410.01002111 1 = medurs (stigande värden) 2 = moturs (stigande värden)	T.ex. K0410.01002111 1 = färg orange 2 = färg svart

Artikelöversikt

Positionsvisare

Positionsvisare

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	B	D	H	L	Stigning	Monteringsläge	Räkneriktning	Indikering efter ett varv	Komma på ställe	max. Varvtal v/min
K0410.01002111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500
K0410.03001211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	450
K0410.04001121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	450
K0410.04001211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	450
K0410.04001221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	450
K0410.04001311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	450
K0410.04001321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	450
K0410.04001411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	450
K0410.04001421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	450
K0410.05001111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300

Positionsvisare

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	B	D	H	L	Stigning	Monteringsläge	Räkneriktning	Indikering efter ett varv	Komma på ställe	max. Varvtal v/min
K0410.05001321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001111	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001121	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001211	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001221	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001311	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001321	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001411	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001421	ren orange RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150
K0410.01002112	svart	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002122	svart	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002212	svart	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002222	svart	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002312	svart	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002322	svart	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002412	svart	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002422	svart	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001112	svart	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001122	svart	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001212	svart	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001222	svart	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001312	svart	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001322	svart	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001412	svart	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001422	svart	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501112	svart	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501122	svart	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501212	svart	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501222	svart	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501312	svart	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501322	svart	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501412	svart	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501422	svart	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001112	svart	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001122	svart	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001212	svart	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001222	svart	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001312	svart	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001322	svart	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001412	svart	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001422	svart	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501112	svart	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501122	svart	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501212	svart	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501222	svart	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501312	svart	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501322	svart	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501412	svart	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501422	svart	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001112	svart	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001122	svart	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500

Positionsvisare

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	B	D	H	L	Stigning	Monteringsläge	Räkneriktning	Indikering efter ett varv	Komma på ställe	max. Varvtal v/min
K0410.03001212	svart	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001222	svart	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001312	svart	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001322	svart	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001412	svart	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001422	svart	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001112	svart	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	450
K0410.04001122	svart	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	450
K0410.04001212	svart	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	450
K0410.04001222	svart	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	450
K0410.04001312	svart	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	450
K0410.04001322	svart	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	450
K0410.04001412	svart	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	450
K0410.04001422	svart	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	450
K0410.05001112	svart	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001122	svart	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001212	svart	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001222	svart	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001312	svart	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300
K0410.05001322	svart	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001412	svart	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001422	svart	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001112	svart	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001122	svart	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001212	svart	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001222	svart	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001312	svart	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001322	svart	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001412	svart	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001422	svart	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001112	svart	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001122	svart	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001212	svart	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001222	svart	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001312	svart	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001322	svart	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001412	svart	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001422	svart	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150