

Plattor för justerbara fötter ECO, Form A

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Platta i termoplast, zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Platta i svart termoplast.

Platta i zinkgods, blåförzinkat.


Platta i blankt rostfritt stål.

Anmärkning:

De justerbara ECO-fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel.

Passande gängade spindlar, se K0429.

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material grundkropp	D	H	Belastningsförmåga max. kN
K0428.10301	A	zink	30	11,5	16
K0428.10401	A	zink	40	12	18
K0428.10501	A	zink	50	14,5	20
K0428.10302	A	rostfritt stål	30	11,5	22
K0428.10402	A	rostfritt stål	40	12	24
K0428.10502	A	rostfritt stål	50	14,5	26
K0428.10303	A	termoplast	30	11,5	15
K0428.10403	A	termoplast	40	12	15
K0428.10503	A	termoplast	50	14,5	15