

Ergonomisk låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Lossa
genom att lyfta



Beskrivning

Material:

Greppspak: Hård komponent av förstärkt plast med kuggring i zinkgods.

Mjuk komponent av termoplastisk elastomer.

Ståldelar: Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:

Ståldelar blåkromaterade.

Anmärkning:

Färgkombinationen

grafitsvart RAL 9011 (hård komponent) och

svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent)

levereras som standard.

Den mjuka komponenten gör spaken greppsäker. Den slutna formen skyddar tillräckligt mot smuts. Speciellt utformad för ett ergonomiskt grepp.

Tack vare tryckknappen är spaken enkel att lossa och bekväm att använda.

På begäran:

Ytterligare innergångor, färger och specialutföranden.

Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Artikelöversikt

Beställningsnr.	X	T	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0981.3081	M8	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22
K0981.3101	M10	14	16	30,5	55,6	10	37,3	76,5	81	88,5	99,5	20	22

Ergonomisk låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelöversikt
