



## Fyrkantsrör med fläns

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning


**Material:**  
Aluminiumprofil.

**Utförande:**  
Anodiserad i silverfärg.

**Anmärkning:**  
Fyrkantsrören är individuellt anpassade till våra insticksförbindningar.

**På begäran:**  
- Andra längder (L max. 4000 mm)  
- Geringssnitt

### Ritningar



### Artikelöversikt

#### Fyrkantsrör med fläns

Beställningsnr.	A	C	L	S	T	T1
K0628.125152X2000	25	1,5	2000	2	19	15