

## Kulhandtag, vridbara

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Kula av duroplast PF 31.

Busning och bult av stål eller rostfritt stål 1.4305.


#### Utförande:

Kula svart, glänsande.

Stål blåkromaterat.

Blankt rostfritt stål.

### Ritningar



### Artikelöversikt

#### Kulhandtag vridbara med innergänga

Beställningsnr.	Material komponent	B	D	D1	D2	H	H1	H2	L	SW1	SW2	T
K0726.060	stål	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.080	stål	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.100	stål	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.120	stål	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.1060	rostfritt stål	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.1080	rostfritt stål	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.1100	rostfritt stål	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.1120	rostfritt stål	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.061	stål	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.081	stål	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.101	stål	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.121	stål	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-
K0726.1061	rostfritt stål	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.1081	rostfritt stål	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.1101	rostfritt stål	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.1121	rostfritt stål	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-

