

Justerbara fötter med sexkant

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:



Polyeten.

Skruv i stål.

Anmärkning:

Justerbar fot med sexkantig yta. Stelt utförande.

Ritningar



Artikelöversikt

Justerbara fötter med sexkant

Justerbara fötter med sexkant

Artikelöversikt

Beställningsnr.	D1	H	H1	L	SW	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
K0676.2006X020	M6	7	27	20	20	1,5
K0676.2006X030	M6	7	37	30	20	1,5
K0676.2006X040	M6	7	47	40	20	1,5
K0676.2006X050	M6	7	57	50	20	1,5
K0676.2008X020	M8	7	27	20	20	3
K0676.2008X030	M8	7	37	30	20	3
K0676.2008X040	M8	7	47	40	20	3
K0676.2008X050	M8	7	57	50	20	3
K0676.2506X020	M6	7,5	27,5	20	25	1,5
K0676.2506X030	M6	7,5	37,5	30	25	1,5
K0676.2506X040	M6	7,5	47,5	40	25	1,5
K0676.2506X050	M6	7,5	57,5	50	25	1,5
K0676.2508X020	M8	7,5	27,5	20	25	3
K0676.2508X030	M8	7,5	37,5	30	25	3
K0676.2508X040	M8	7,5	47,5	40	25	3
K0676.2508X050	M8	7,5	57,5	50	25	3
K0676.2510X020	M10	7,5	27,5	20	25	4
K0676.2510X030	M10	7,5	37,5	30	25	4
K0676.3008X020	M8	8	28	20	30	3
K0676.3008X030	M8	8	38	30	30	3
K0676.3008X040	M8	8	48	40	30	3
K0676.3008X050	M8	8	58	50	30	3
K0676.3010X020	M10	8	28	20	30	3
K0676.3010X030	M10	8	38	30	30	3