

## Magneter runda (stavgripare) av SmCo

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Hus i mässing.  
Magnetkärna SmCo.

#### Anmärkning:

Slätt utförande, skärmat system. Diameter "D" slipad med passningstolerans h6. SmCo-stavgripare får aldrig pressas in direkt i järn, eftersom häftkraften försämras på grund av magnetisk kortslutning. SmCo-gripmagneter är speciellt lämpliga för punktsvetsaggregat, då ingen avmagnetisering sker.

Stavgriparna kan förkortas med måttet "H1" utan att kapaciteten försämras.

#### Temperaturområde:

max. 200 °C.

#### Ritningsinformation:

1) Häftyta

### Artikelöversikt

#### Magneter runda (stavgripare) av SmCo

Beställningsnr.	Form	D	H1	H	T	Häftkraft N	Avstånd till järnväggar mm
K0551.01	A	6	10	20	-	8	1,5
K0551.03	A	8	10	20	-	22	1,5
K0551.05	A	10	8	20	-	40	2
K0551.07	A	13	6	20	-	60	2,5
K0551.09	A	16	2	20	-	125	3
K0551.11	A	20	5	25	-	250	4
K0551.13	A	25	7	35	-	400	5
K0551.15	A	32	4,5	40	-	600	6
K0551.02	B	6	-	20	5	8	1,5
K0551.04	B	8	-	20	5	22	1,5
K0551.06	B	10	-	20	7	40	2
K0551.08	B	13	-	20	7	60	2,5
K0551.10	B	16	-	25	8	125	3
K0551.12	B	20	-	25	6	250	4
K0551.14	B	25	-	35	8	400	5
K0551.16	B	32	-	40	6	600	6