

Magneter (platt stavmagnet)

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus stål.
Magnetkärna AlNiCo.

Utförande:

Hus rödlackerat.

Anmärkning:

Skärmat system. Platta stavmagneter används i fixturer där det är ont om plats.

Temperaturområde:

max. 450 °C.


På begäran:

Ytterligare färger.

Ritningsinformation:

1) Häftyta

Ritningar



Artikelöversikt

Magneter (platt stavmagnet)

Beställningsnr.	D	D1	H	Häftkraft N
K0558.01	19	3,5	8	30
K0558.02	29	5	9	55
K0558.03	38	5	10,5	95