

## Vridreglar med T-handtag

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Hus och mutter i zinkgods.  
T-handtag i plast PA6 GF 30.  
Packning i gummi.

#### Utförande:

Hus och mutter förkromade.  
T-handtag svart.


#### Anmärkning:

Vridreglar med T-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.

Vatten- och dammskyddade enligt IP65.

De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 5333).

### Ritningar



### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Manövrering	H	SW
K0526.1183	T-handtag	18,5	27
K0526.2183	T-grepp låsbar	18,5	27