



Räfflade rattar med passhylsa, Form H

Artikelbeskrivning/produktbilder




Beskrivning

Material:
Termoplast, svartgrå.
Bussning av stål 5.8.

Utförande:
Stål blåkromaterat.

Ritningar



Artikelöversikt

Räfflade rattar med passhylsa, Form H

Beställningsnr.	Form	Färg lock	Storlek	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.4106	H	svartgrå RAL 7021	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41061	H	orange RAL 2004	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41062	H	signalgrön RAL 6032	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41063	H	blå RAL 5017	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41065	H	ljusgrå RAL 7035	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41066	H	trafikrött RAL 3020	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41067	H	rapsgul RAL 1021	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.4208	H	svartgrå RAL 7021	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42081	H	orange RAL 2004	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42082	H	signalgrön RAL 6032	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42083	H	blå RAL 5017	2	8	50	18	36	15	14

Räfflade rattar med passhylsa, Form H

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Färg lock	Storlek	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.42085	H	ljusgrå RAL 7035	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42086	H	trafikrött RAL 3020	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42087	H	rapsgul RAL 1021	2	8	50	18	36	15	14
K0260.4310	H	svartgrå RAL 7021	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43101	H	orange RAL 2004	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43102	H	signalgrön RAL 6032	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43103	H	blå RAL 5017	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43105	H	ljusgrå RAL 7035	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43106	H	trafikrött RAL 3020	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43107	H	rapsgul RAL 1021	3	10	63	22	41	17	14