

Luftningskruvar, Form B, med luftfilter

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus, lock i termoplast polyamid 66.
Luftfilter (endast Form B) i polyuretan (PU-skum).
O-ring i gummi (NBR).

Utförande:

Hus svart. Lock rött. Filterfinhet 60 µm.

Anmärkning:

Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.

Form A: utan Luftfilter

Form B: med Luftfilter


Temperaturområde:

Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.

Ritningsinformation:

- 1) Lock
- 2) Luftfilter
- 3) O-ring

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	D	D1	D2	L	L1
K0457.236038	B	36	G3/8	23	17	11
K0457.241012	B	41	G1/2	28	18	12
K0457.247034	B	47	G3/4	33	17	12
K0457.252100	B	52	G1	38	20	12
K0457.263114	B	63	G1 1/4	49	23	13
K0457.263112	B	63	G1 1/2	55	23	13,5
K0457.2361615	B	36	M16x1,5	23	17	11
K0457.2411815	B	41	M18x1,5	28	17,5	12
K0457.2412015	B	41	M20x1,5	28	17,5	12
K0457.2412215	B	41	M22x1,5	28	17,5	12

