


Prismaformat anslag

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:


Seghärdat stål 1.0503.

Utförande:

Prismaanslag seghärdat till 1200–1400 N/mm², brunerat.

Räfflor och prismor slipade, blanka.

Ritningar



Artikelöversikt

Prismaformat anslag

Beställningsnr.	D Min. - max.
K0906.5001265	5 - 33