


Distansbrickor, slipade

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Seghärdat stål.


Utförande:

Seghärdat och brunerat.


Stödytorna slipade.

Anmärkning:

Med distansbrickan kan man ändra spännkrokarnas och spännkrokshållarnas spännområde. Läger man distansbrickan mellan grundkroppen och spännkrokshållaren resp. höjdcylindern, så förhindrar det att stödytan skadas.



Ritningar



Artikelöversikt

Distansbrickor, slipade

Beställningsnr.	D1	D2	H
K0860.08003	9	24	3
K0860.08005	9	24	5
K0860.08008	9	24	8
K0860.12001	12,5	40	1
K0860.12003	12,5	40	3
K0860.12005	12,5	40	5
K0860.16001	16,5	50	1
K0860.16003	16,5	50	3

Distansbrickor, slipade

Artikelöversikt

Beställningsnr.	D1	D2	H
K0860.16005	16,5	50	5
K0860.16105	16,5	60	5