


Förlängningsmuttrar 3D, höga

Artikelbeskrivning/produktbilder




Beskrivning

Material:
Seghärdat stål.


Utförande:
Stål hållfasthetsklass 10, svartoxiderad.

Anmärkning:
Av funktions- och säkerhetsskäl ska skruvarna skruvas i till max. halva mutterhöjden från båda sidor. Minimi-inskruvningslängd 1x diametern.

På begäran:
Nyckelvidder enligt DIN ISO 272.



Ritningar



Artikelöversikt

Förlängningsmuttrar 3D, höga

Beställningsnr.	D	H = 3 x D	SW	E
K0865.06	M6	18	10	11,5
K0865.08	M8	24	13	15
K0865.10	M10	30	17	19,6
K0865.12	M12	36	19	21,9

Förlängningsmuttrar 3D, höga

Artikelöversikt

Beställningsnr.	D	H = 3 x D	SW	E
K0865.16	M16	48	24	27,7
K0865.20	M20	60	30	34,6