

# Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knapp i plast och gängsäkring

Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning

### Material:

Stålmodell:

Låsstift härdad:

Gängad hylsa och låspinne automatstål.

Modell i rostfritt stål:

Låsstift härdad:

Gängad hylsa 1.4305.

Låspinne 1.4034.

Svamphandtag termoplast svartgrå.

Gängsäkring polyamid blå.

### Utförande:

Ståluftförande:

Låsstift härdad, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:

Låsstift härdad, slipat och brunerat.

### Anmärkning:

Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form CP användas.

Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till befintlig komponent och därmed krävs inget anslag.


Gängsäkringen är en klämmande polyamidbeläggning som appliceras selektiv (fläckvist).

### På begäran:

Specialutföranden.

# Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knapp i plast och gängsäkring

Ritningar



## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Slag S	SW1	F x 30°	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N
K1096.91903	stål	AP	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K1096.91004	stål	AP	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K1096.91105	stål	AP	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K1096.91206	stål	AP	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1096.91308	stål	AP	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1096.91410	stål	AP	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1096.91412	stål	AP	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K1096.91516	stål	AP	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K1096.091903	rostfritt stål	AP	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K1096.091004	rostfritt stål	AP	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K1096.091105	rostfritt stål	AP	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K1096.091206	rostfritt stål	AP	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1096.091308	rostfritt stål	AP	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1096.091410	rostfritt stål	AP	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1096.091412	rostfritt stål	AP	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K1096.091516	rostfritt stål	AP	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46

## Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och gängsäkring

Artikelöversikt

---