

Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.

Utförande:

Galvaniskt förzinkat stål, hårdhet

$D1 \leq 14 = 140 \text{ HV}$.

$D1 > 17 = 100 \text{ HV}$.


Rostfritt stål A2, blankt.

Rostfritt stål A4, blankt.

Anmärkning:

Skivorna har en ytterdiameter på $D2 = \sim 3 \times D1$.

Ritningar



Artikelöversikt

Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021

Beställningsnr.	Material grundkropp	För skruvar	D1	D2	H
K1150.03	stål	M3	3,2	9	0,8
K1150.04	stål	M4	4,3	12	1
K1150.05	stål	M5	5,3	15	1,2
K1150.06	stål	M6	6,4	18	1,6
K1150.08	stål	M8	8,4	24	2
K1150.10	stål	M10	10,5	30	2,5
K1150.12	stål	M12	13	37	3
K1150.14	stål	M14	15	44	3
K1150.16	stål	M16	17	50	3
K1150.18	stål	M18	20	56	4
K1150.20	stål	M20	22	60	4
K1150.24	stål	M24	26	72	5
K1150.30	stål	M30	33	92	6
K1150.103	rostfritt stål A2	M3	3,2	9	0,8
K1150.104	rostfritt stål A2	M4	4,3	12	1
K1150.105	rostfritt stål A2	M5	5,3	15	1,2
K1150.106	rostfritt stål A2	M6	6,4	18	1,6
K1150.108	rostfritt stål A2	M8	8,4	24	2
K1150.110	rostfritt stål A2	M10	10,5	30	2,5
K1150.112	rostfritt stål A2	M12	13	37	3
K1150.114	rostfritt stål A2	M14	15	44	3
K1150.116	rostfritt stål A2	M16	17	50	3
K1150.118	rostfritt stål A2	M18	20	56	4
K1150.120	rostfritt stål A2	M20	22	60	4

Brickor med stor ytterdiameter DIN 9021

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	För skruvar	D1	D2	H
K1150.124	rostfritt stål A2	M24	26	72	5
K1150.603	rostfritt stål A4	M3	3,2	9	0,8
K1150.604	rostfritt stål A4	M4	4,3	12	1
K1150.605	rostfritt stål A4	M5	5,3	15	1,2
K1150.606	rostfritt stål A4	M6	6,4	18	1,6
K1150.608	rostfritt stål A4	M8	8,4	24	2
K1150.610	rostfritt stål A4	M10	10,5	30	2,5
K1150.612	rostfritt stål A4	M12	13	37	3
K1150.614	rostfritt stål A4	M14	15	44	3
K1150.616	rostfritt stål A4	M16	17	50	3
K1150.618	rostfritt stål A4	M18	20	56	4
K1150.620	rostfritt stål A4	M20	22	60	4
K1150.624	rostfritt stål A4	M24	26	72	5