

Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 120 mm, fjäder stängning

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Spännfjäder i rostfritt stål.

Utförande:

Blankt eller förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:

Gångjärn i runt utförande.
Öppningsvinkel 270°.


Fjäders vridmoment:

$M(0^\circ) : 0,28 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0,56 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,85 \text{ Nm}$

Form A: utan hål

Form B: med hål

Ritningar



Beställningsnr.	Form	Utförande	Material grundkropp	Färg grundkropp	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1175.4012010	A	fjäder stängning	Stål	Blank/Ljus	40	-	120	-	-	4	1,5
K1175.4012011	B	fjäder stängning	Stål	Förzinkat	40	22,7	120	60	4	4	1,5
K1175.14012010	A	fjäder stängning	Rostfritt stål	Blank/Ljus	40	-	120	-	-	4	1,5
K1175.14012011	B	fjäder stängning	Rostfritt stål	Blank/Ljus	40	22,7	120	60	4	4	1,5