


Tätande kantskyddsprofiler med stålvajerkärna, Form B

Artikelbeskrivning/produktbilder



Minsta böjradie:



Beskrivning

Material:

Kantskydd EPDM eller PVC.
Tätning EPDM-cellgummi.

Utförande:

Svart.

Anmärkning:

Förutom att skydda kanter tätar dessa profiler även andra komponenter, till exempel dörrar, luckor och kåpor, mot fukt, damm och smuts. Beroende på cellgummiprofilens form kan de användas inom många olika områden.

Vi rekommenderar att kantskyddsprofilernas tätning pressas ihop max. 50 % (kompression).

För att garantera bästa möjliga tätning ska tätningen komprimeras 30-40 %. Uppgifterna är endast rekommendationer; i praktiken varierar de beroende på användning och vilka komponenter som monteras.

Certifierade enligt UL50, UL50E och UL94HB.

Montage:


Enkel, snabb och problemfri montering. När man trycker fast den för hand klämmer den tätande kantskyddsprofilen till automatiskt. Inget lim eller fästmaterial behövs.

På begäran:

Ytterligare längder.

Tätande kantskyddsprofiler med stålvajectärna, Form B

Ritningar



Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | L | Klämområde mm | Minsta böjradie mm | B | H | H1 |
|-----------------|------|---------------------|-------|---------------|----------------------|----|----|----|
| K1368.122X2000 | B | EPDM | 2000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 |
| K1368.122X5000 | B | EPDM | 5000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 |
| K1368.122X10000 | B | EPDM | 10000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 |
| K1368.122X20000 | B | EPDM | 20000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 |
| K1368.122X50000 | B | EPDM | 50000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 |