

Magneter med innergänga (plangripare) av hård ferrit med hus i rostfritt stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus i rostfritt stål 1.4016.

Gänga i rostfritt stål 1.4305.

Magnetkärna i hård ferrit.

Utförande:

Blank.

Anmärkning:

Plangripare med gänga, skärmat system.

Temperaturområde:

max. 220 °C.


Montage:

Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.

Ritningsinformation:

1) Häftyta

Ritningar



Artikelöversikt

Magneter med innergänga (plangripare) av hård ferrit med hus i rostfritt stål

Beställningsnr.	D	D1	D2	H	H1	T	Häftkraft N
K1400.125	25 ±0,1	8	M5	7	16	10	32
K1400.132	32 ±0,1	8	M5	7	16	10	64
K1400.140	40 +0,2/-0,1	8	M5	8	16,5	10	100
K1400.150	50 +0,2/-0,1	8	M5	10	18,5	10	175
K1400.163	63 +0,3/-0,1	8	M5	14	22	10	280

Magneter med innergänga (plangripare) av hård ferrit med hus i rostfritt stål

Artikelöversikt
