

Magneter med inngänga (plangripare) av hård ferrit

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus stål.
Magnetkärna hård ferrit.

Utförande:

Hus förzinkat.

Anmärkning:

Skärmat system.


Temperaturområde:

max. 200 °C.

Ritningsinformation:

1) Häftyta

Ritningar



Artikelöversikt

Magneter med inngänga (plangripare) av hård ferrit

Beställningsnr.	D	D1	H	Häftkraft N
K1394.2504	25 ±0,15	M4	7	36
K1394.3204	32 ±0,2	M4	7	75
K1394.4004	40 ±0,2	M4	8	90
K1394.5006	50 ±0,2	M6	10	170
K1394.5008	50 ±0,2	M8	10	170
K1394.6308	63 ±0,2	M8	14	290
K1394.8008	80 ±0,25	M8	18	550
K1394.8010	80 ±0,25	M10	18	550