

## Greppstänger, Form B

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning


#### Material:

Knoppar av duroplast PF 31.  
Stång av stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.

#### Utförande:

Duroplast svart, höglanspolerad.  
Stål brunerat eller blankt rostfritt stål.

### Ritningar



### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.708X35	stål	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.708X50	stål	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.708X65	stål	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.710X50	stål	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.710X65	stål	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.710X80	stål	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.710X100	stål	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.712X65	stål	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.712X80	stål	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.712X100	stål	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.712X125	stål	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.714X80	stål	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.714X100	stål	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.714X125	stål	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.714X160	stål	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.1708X35	rostfritt stål	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.1708X50	rostfritt stål	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.1708X65	rostfritt stål	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.1710X50	rostfritt stål	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.1710X65	rostfritt stål	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.1710X80	rostfritt stål	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.1710X100	rostfritt stål	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.1712X65	rostfritt stål	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.1712X80	rostfritt stål	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.1712X100	rostfritt stål	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.1712X125	rostfritt stål	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.1714X80	rostfritt stål	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.1714X100	rostfritt stål	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.1714X125	rostfritt stål	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.1714X160	rostfritt stål	B	14	M12	35	160	16	85

