

Tryckspindlar, stela

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Polyamid, stål eller rostfritt stål.

Utförande:


Förzinkade spindlar och muttrar.

K1442.204020 av nylon.

Anmärkning:

Tryckspindeln K1442.204020 levereras med en mutter.

Ritningar



Artikelöversikt

Tryckspindlar, stela

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	M	L
K1442.204020	polyamid	A	M4	20
K1442.004025	stål	A	M4	25
K1442.004040	stål	A	M4	40
K1442.005035	stål	A	M5	35
K1442.006025	stål	A	M6	25
K1442.006050	stål	A	M6	50
K1442.008040	stål	A	M8	40
K1442.008060	stål	A	M8	60
K1442.010050	stål	A	M10	50
K1442.010080	stål	A	M10	80
K1442.012075	stål	A	M12	75

Tryckspindlar, stela

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Form	M	L
K1442.012100	stål	A	M12	100
K1442.016150	stål	A	M16	150
K1442.104020	rostfritt stål	A	M4	20
K1442.105030	rostfritt stål	A	M5	30
K1442.105035	rostfritt stål	A	M5	35
K1442.106040	rostfritt stål	A	M6	40
K1442.106050	rostfritt stål	A	M6	50
K1442.108060	rostfritt stål	A	M8	60
K1442.110080	rostfritt stål	A	M10	80