

## Spännspakar med passhål, 0°

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.  
Plastkulknopp i svart.

#### Utförande:

Brunerat.


#### Anmärkning:

Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter. Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.

#### På begäran:

Ytterligare inngångar, passhål och specialutföranden.  
Måttet "A" kan på begäran levereras i andra längder mot prillägg.

### Ritningar



### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Infästningsalternativ	X	T	A=Handtagslängd	D	D1	D2	H	H2
K0176.1102	passhål	10	22	88,1	24	10	25	40	32,5
K0176.1122	passhål	12	25	104	28	12	32	46	36,5
K0176.1142	passhål	14	25	104	28	12	32	46	36,5
K0176.1162	passhål	16	28	126,5	33	13	32	52	41
K0176.1202	passhål	20	32	128,5	41	13	32	61	49