

Spännpakar rostfritt stål med passhål, 20 grader

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.

Utförande:

Blanka ståldelar.
Polerad kulknopp.

Anmärkning:

Spännpakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännpaken ska kunna vridas 360°.

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Gängtyp	Form	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K1444.110	passhål	20°	1	10	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.112	passhål	20°	2	12	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.114	passhål	20°	2	14	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.116	passhål	20°	3	16	28	33	13	32	52	72	41	121	15
K1444.120	passhål	20°	4	20	32	41	13	32	61	80	49	123	15