

## Fem-stjärnvred plast låsbara med innergånga

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Handtag av termoplast.

Bussning av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

#### Utförande:

Handtag svartgrå RAL7021 eller röd liknande RAL3020.

Ståldelar blåkromaterade.

Rostfritt stål blankt.

#### Anmärkning:

De låsbara fem-stjärnvreden hindrar skruvfästet från att lossa obefogat.

Mellan vredet och den gängade delen skapar låscylindern en formslutande förbindelse som även kan brytas igen.

Finns ingen formslutande förbindelse vrids vredet utan att dra med sig den gängade delen.

På så sätt kan skruvfästet inte öppnas obefogat.

Detta låsbara fem-stjärnvred levereras med 2 nycklar.


Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och stängt).

Samma nyckel kan användas till alla lås.

#### På begäran:

Fler utföranden

### Ritningar



### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material komponent	Färg grundkropp	D	D1	D2	H	H1	T
K1378.6806	stål	svartgrått	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.6808	stål	svartgrått	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.6810	stål	svartgrått	M10	68	24	10	45,5	17
K1378.06806	rostfritt stål	svartgrått	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.06808	rostfritt stål	svartgrått	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.06810	rostfritt stål	svartgrått	M10	68	24	10	45,5	17
K1378.846806	stål	röd	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.846808	stål	röd	M8	68	24	10	45,5	17

## Fem-stjärnvred plast låsbara med innergänga

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material komponent	Färg grundkropp	D	D1	D2	H	H1	T
K1378.846810	stål	röd	M10	68	24	10	45,5	17
K1378.0846806	rostfritt stål	röd	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.0846808	rostfritt stål	röd	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.0846810	rostfritt stål	röd	M10	68	24	10	45,5	17