


Kulspärrbultar med L-handtag i plast och hög skjuvhållfasthet

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Handtag i termoplast.
Tryckknapp 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.

Utförande:

Handtag svartgrått eller trafikrött RAL 3020.
Rostfritt stål blank.

Anmärkning:

Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter.

Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning $(F) = S \cdot \tau \cdot aB \text{ max.}$

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.

Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.

Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet är märkta med ett spår på bulten.

Fördelar:


Högre belastningskapacitet än standardkulspärrbultarna.
Bulten av rostfritt stål 1.4542 är härdad, har hög skjuvhållfasthet och är mycket belastningstålig.

Tillbehör:

Fästhylsor för kulspärrbultar K0724
Säkerhets-spiralkabel K0367
Säkerhetsvajer med ögla K0367
Nyckelring K0367

Kulspärrbultar med L-handtag i plast och hög skjuvhållfasthet

Ritningar



Artikelöversikt

Kulspärrbultar med L-handtag med hög skjuvhållfasthet

Beställningsnr.	Färg komponent	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Fästhål H11	Skjuvkraft tvåskärig max. kN
K0792.112605010	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	24
K0792.112605015	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	24
K0792.112605020	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	24
K0792.112605025	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	24
K0792.112605030	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	24
K0792.112606010	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	35
K0792.112606015	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	35
K0792.112606020	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	35
K0792.112606025	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	35
K0792.112606030	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	35
K0792.112606035	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	35
K0792.112606040	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	35
K0792.112606045	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	35
K0792.112606050	svartgrå RAL 7021	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	35
K0792.113508020	svartgrå RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	63
K0792.113508025	svartgrå RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	63
K0792.113508030	svartgrå RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	63
K0792.113508035	svartgrå RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	63
K0792.113508040	svartgrå RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	63
K0792.113508045	svartgrå RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	63
K0792.113508050	svartgrå RAL 7021	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	63
K0792.113510020	svartgrå RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	100
K0792.113510025	svartgrå RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	100
K0792.113510030	svartgrå RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	100
K0792.113510035	svartgrå RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	100
K0792.113510040	svartgrå RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	100
K0792.113510045	svartgrå RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	100
K0792.113510050	svartgrå RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	100
K0792.113510060	svartgrå RAL 7021	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	100
K0792.114712025	svartgrå RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	144
K0792.114712030	svartgrå RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	144
K0792.114712035	svartgrå RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	144
K0792.114712040	svartgrå RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	144
K0792.114712045	svartgrå RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	144
K0792.114712050	svartgrå RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	144
K0792.114712060	svartgrå RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	144
K0792.114712070	svartgrå RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	144
K0792.114712080	svartgrå RAL 7021	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	144
K0792.114716030	svartgrå RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	257
K0792.114716035	svartgrå RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	257

Kulspärrbultar med L-handtag i plast och hög skjuvhållfasthet

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg komponent	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Fästhål H11	Skjuvkraft tvåskårig max. kN
K0792.114716040	svartgrå RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	257
K0792.114716045	svartgrå RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	257
K0792.114716050	svartgrå RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	257
K0792.114716060	svartgrå RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	257
K0792.114716070	svartgrå RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	257
K0792.114716080	svartgrå RAL 7021	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	257
K0792.11842605010	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	24
K0792.11842605015	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	24
K0792.11842605020	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	24
K0792.11842605025	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	24
K0792.11842605030	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	24
K0792.11842606010	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	35
K0792.11842606015	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	35
K0792.11842606020	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	35
K0792.11842606025	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	35
K0792.11842606030	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	35
K0792.11842606035	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	35
K0792.11842606040	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	35
K0792.11842606045	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	35
K0792.11842606050	trafikrött RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	35
K0792.11843508020	trafikrött RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	63
K0792.11843508025	trafikrött RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	63
K0792.11843508030	trafikrött RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	63
K0792.11843508035	trafikrött RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	63
K0792.11843508040	trafikrött RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	63
K0792.11843508045	trafikrött RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	63
K0792.11843508050	trafikrött RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	63
K0792.11843510020	trafikrött RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	100
K0792.11843510025	trafikrött RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	100
K0792.11843510030	trafikrött RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	100
K0792.11843510035	trafikrött RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	100
K0792.11843510040	trafikrött RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	100
K0792.11843510045	trafikrött RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	100
K0792.11843510050	trafikrött RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	100
K0792.11843510060	trafikrött RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	100
K0792.11844712025	trafikrött RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	144
K0792.11844712030	trafikrött RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	144
K0792.11844712035	trafikrött RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	144
K0792.11844712040	trafikrött RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	144
K0792.11844712045	trafikrött RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	144
K0792.11844712050	trafikrött RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	144
K0792.11844712060	trafikrött RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	144
K0792.11844712070	trafikrött RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	144
K0792.11844712080	trafikrött RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	144
K0792.11844716030	trafikrött RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	257
K0792.11844716035	trafikrött RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	257
K0792.11844716040	trafikrött RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	257
K0792.11844716045	trafikrött RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	257
K0792.11844716050	trafikrött RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	257
K0792.11844716060	trafikrött RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	257
K0792.11844716070	trafikrött RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	257
K0792.11844716080	trafikrött RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	257