

## Kulspärrbultar med grepp i plast och hög skjuvhållfasthet

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Handtag i termoplast.  
Tryckknapp 1.4305.  
Bult i rostfritt stål 1.4542.  
Kulor i rostfritt stål 1.4125.  
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.

#### Utförande:

Handtag svartgrått eller trafikrött RAL 3020.  
Rostfritt stål blank.

#### Anmärkning:

Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter.

Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning  $(F) = S \cdot \tau$  aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.

Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.

Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet är märkta med ett spår på bulten.

#### Fördelar:


Högre belastningskapacitet än standardkulspärrbultarna.  
Bulten av rostfritt stål 1.4542 är härdad, har hög skjuvhållfasthet och är mycket belastningstålig.

#### Tillbehör:

Fästhylsor för kulspärrbultar K0724  
Säkerhets-spiralkabel K0367  
Säkerhetsvajer med ögla K0367  
Nyckelring K0367

# Kulspärrbultar med grepp i plast och hög skjuvhållfasthet

## Ritningar



## Artikelöversikt

### Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet

Beställningsnr.	Färg komponent	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Fästhål H11	Skjuvkraft tvåskårig max. kN
K0792.012605010	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
K0792.012605015	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24
K0792.012605020	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
K0792.012605025	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
K0792.012605030	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
K0792.012606010	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
K0792.012606015	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
K0792.012606020	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
K0792.012606025	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
K0792.012606030	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
K0792.012606035	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
K0792.012606040	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
K0792.012606045	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
K0792.012606050	svartgrå RAL 7021	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
K0792.013308020	svartgrå RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63
K0792.013308025	svartgrå RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
K0792.013308030	svartgrå RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
K0792.013308035	svartgrå RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
K0792.013308040	svartgrå RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
K0792.013308045	svartgrå RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
K0792.013308050	svartgrå RAL 7021	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
K0792.013310020	svartgrå RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
K0792.013310025	svartgrå RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
K0792.013310030	svartgrå RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
K0792.013310035	svartgrå RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
K0792.013310040	svartgrå RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
K0792.013310045	svartgrå RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
K0792.013310050	svartgrå RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
K0792.013310060	svartgrå RAL 7021	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
K0792.014612025	svartgrå RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
K0792.014612030	svartgrå RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
K0792.014612035	svartgrå RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
K0792.014612040	svartgrå RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
K0792.014612045	svartgrå RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
K0792.014612050	svartgrå RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
K0792.014612060	svartgrå RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
K0792.014612070	svartgrå RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
K0792.014612080	svartgrå RAL 7021	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
K0792.014616030	svartgrå RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
K0792.014616035	svartgrå RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
K0792.014616040	svartgrå RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
K0792.014616045	svartgrå RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
K0792.014616050	svartgrå RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257

# Kulspärrbultar med grepp i plast och hög skjuvhållfasthet

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg komponent	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Fästhål H11	Skjuvkraft tvåskårig max. kN
K0792.014616060	svartgrå RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
K0792.014616070	svartgrå RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
K0792.014616080	svartgrå RAL 7021	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257
K0792.01842605010	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	10	5,9	25	20,2	15,9	5	24
K0792.01842605015	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	15	5,9	25	20,2	20,9	5	24
K0792.01842605020	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	20	5,9	25	20,2	25,9	5	24
K0792.01842605025	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	25	5,9	25	20,2	30,9	5	24
K0792.01842605030	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	5	5,5	13,2	30	5,9	25	20,2	35,9	5	24
K0792.01842606010	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	10	6,8	25	20,2	16,8	6	35
K0792.01842606015	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	15	6,8	25	20,2	21,8	6	35
K0792.01842606020	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	20	6,8	25	20,2	26,8	6	35
K0792.01842606025	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	25	6,8	25	20,2	31,8	6	35
K0792.01842606030	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	30	6,8	25	20,2	36,8	6	35
K0792.01842606035	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	35	6,8	25	20,2	41,8	6	35
K0792.01842606040	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	40	6,8	25	20,2	46,8	6	35
K0792.01842606045	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	45	6,8	25	20,2	51,8	6	35
K0792.01842606050	trafikrött RAL 3020	17,6	26,4	6	6,85	13,2	50	6,8	25	20,2	56,8	6	35
K0792.01843308020	trafikrött RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	20	7,8	33	26,1	27,8	8	63
K0792.01843308025	trafikrött RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	25	7,8	33	26,1	32,8	8	63
K0792.01843308030	trafikrött RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	30	7,8	33	26,1	37,8	8	63
K0792.01843308035	trafikrött RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	35	7,8	33	26,1	42,8	8	63
K0792.01843308040	trafikrött RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	40	7,8	33	26,1	47,8	8	63
K0792.01843308045	trafikrött RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	45	7,8	33	26,1	52,8	8	63
K0792.01843308050	trafikrött RAL 3020	23	33,2	8	9,5	17,3	50	7,8	33	26,1	57,8	8	63
K0792.01843310020	trafikrött RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	20	8,9	33	26,1	28,9	10	100
K0792.01843310025	trafikrött RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	25	8,9	33	26,1	33,9	10	100
K0792.01843310030	trafikrött RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	30	8,9	33	26,1	38,9	10	100
K0792.01843310035	trafikrött RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	35	8,9	33	26,1	43,9	10	100
K0792.01843310040	trafikrött RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	40	8,9	33	26,1	48,9	10	100
K0792.01843310045	trafikrött RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	45	8,9	33	26,1	53,9	10	100
K0792.01843310050	trafikrött RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	50	8,9	33	26,1	58,9	10	100
K0792.01843310060	trafikrött RAL 3020	23	33,2	10	12	17,3	60	8,9	33	26,1	68,9	10	100
K0792.01844612025	trafikrött RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	31,3	34,9	12	144
K0792.01844612030	trafikrött RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	31,3	39,9	12	144
K0792.01844612035	trafikrött RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	31,3	44,9	12	144
K0792.01844612040	trafikrött RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	31,3	49,9	12	144
K0792.01844612045	trafikrött RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	31,3	54,9	12	144
K0792.01844612050	trafikrött RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	31,3	59,9	12	144
K0792.01844612060	trafikrött RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	31,3	69,9	12	144
K0792.01844612070	trafikrött RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	31,3	79,9	12	144
K0792.01844612080	trafikrött RAL 3020	33	45,9	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	31,3	89,9	12	144
K0792.01844616030	trafikrött RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	30	13,1	39,5	31,3	43,1	16	257
K0792.01844616035	trafikrött RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	35	13,1	39,5	31,3	48,1	16	257
K0792.01844616040	trafikrött RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	40	13,1	39,5	31,3	53,1	16	257
K0792.01844616045	trafikrött RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	45	13,1	39,5	31,3	58,1	16	257
K0792.01844616050	trafikrött RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	50	13,1	39,5	31,3	63,1	16	257
K0792.01844616060	trafikrött RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	60	13,1	39,5	31,3	73,1	16	257
K0792.01844616070	trafikrött RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	70	13,1	39,5	31,3	83,1	16	257
K0792.01844616080	trafikrött RAL 3020	33	45,9	16	19	26,3	80	13,1	39,5	31,3	93,1	16	257